

PHILIPS

Bodový svetelný zdroj
4,7 W (ekv. 50 W) PAR16
GU10

Smart LED

Teplá biela

Plast

Pripojte a hneď používajte

Ovládanie aplikáciou WiZ alebo
hlasom



8719514372306



Získajte útulné teplé biele svetlo

Pridajte rozptýlené, stmievateľné, inteligentné teplé biele svetlo do štandardných zapustených svetidiel a bodových svetidiel vo svojej domácnosti s inteligentnou LED žiarovkou Philips s päticou GU10. Táto žiarovka disponuje pripojením WiZ. Môžete ju ovládať pomocou existujúceho pripojenia Wi-Fi alebo aplikácie WiZ či hlasových povelov.

Jednoduché nastavenie

- Jednoduchá inštalácia a prepojenie s vašou existujúcou sieťou Wi-Fi.

Inteligentné ovládanie

- Umožňuje ovládanie pomocou smartfónu z ľubovoľného miesta.
- Ovládanie hlasom pomocou služieb Google Assistant, Alexa a Siri Shortcuts

Inteligentné funkcie

- Inteligentné stmievanie ovládané aplikáciou, hlasom alebo stmievačom.
- Zautomatizujte osvetlenie podľa harmonogramov
- Monitorovanie energie

Svetelné režimy

- Predvolené dynamické svetelné režimy vám umožnia prispôbiť si svetelné scény.
- Prijemné teplé biele svetlo

Hlavné prvky

Pripojte a hneď používajte

WiZ spolupracuje s vašim existujúcim bezdrôtovým smerovačom a nepotrebuje ďalšiu bránu. Jednoducho pripojte svoje nové svetidlo, stiahnite si aplikáciu WiZ a môžete začať systém používať.

Ovládanie odkiaľkoľvek

Použite svoj smartfón na ovládanie svetidiel WiZ bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Nemusíte sa obávať, že ste pred odchodom z domu nechali zapnuté svetlá. Aplikácia WiZ je k dispozícii pre systémy iOS a Android.

Ovládanie hlasom

Ovládajte svetlá hlasom a pomocou služieb Asistent Google, Amazon Alexa alebo Siri Shortcuts, aby ste si zaistili dokonalé pohodlie. Jednoduchými hlasovými príkazmi môžete vypínať a zapínať svetlá, rozjasňovať ich aj tlmiť, meniť ich farbu alebo si nastaviť vlastné svetelné scény.

Inteligentné stmievanie

Stmievať jas svetiel na požadovanú úroveň pomocou smartfónu, zariadenia WiZmote alebo hlasu. Nemusíte pritom inštalovať drahý stmievač.

Zautomatizujte osvetlenie podľa harmonogramov

Používajte automatické ovládanie osvetlenia, aby vyhovovalo vašim každodenným a týždenným pravidelným činnostiam. Naplánujte rozsvietenie svetiel pred príchodom domov a zaistíte, aby boli vypnuté, keď ich nepotrebuje.

Monitorovanie energie

Aplikácia WiZ zaznamenáva spotrebu energie vašich svetiel. Prezrite si týždennú alebo dennú správu a rozumne naplánujte energetickú optimalizáciu svojej domácnosti.

Prispôbené scény

Skombinujte rôzne režimy farieb a bieleho svetla a vytvorte tak dokonalú svetelnú atmosféru na každý deň. Kombináciu uložte a kedykoľvek vyvolajte pomocou aplikácie, zariadenia WiZmote alebo hlasu.

Príjemné teplé biele svetlo

Vytvorte útulnú atmosféru pomocou príjemného a teplého bieleho svetla. Inteligentné svetlo, ktoré sa jednoducho prispôsobí vašim každodenným aktivitám

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: PAR16
- Päťica: GU10
- Technológia: Inteligentné Wi-Fi svetidlo
- Možnosť stmievania: So špecifickými ovládačmi stmievania

Rozmery žiarovky

- Výška: 5,8 cm
- Hmotnosť: 0,05 kg
- Šírka: 5 cm

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
- Koefficient zachovania svetelného toku: 70%
- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000 h

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 36 stupeň (stupne)
- Konzistentnosť farieb: 6SDCM
- Index podania farieb (CRI): 90
- Teplota farieb: 2700 K
- Kategória farby svetla: Jemné biele svetlo
- Nominálny svetelný tok: 345 lm
- Doba spustenia: <0.5 s
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon

Rozličné

- EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

- Prúd: 40 mA
- Účinnosť: 73 lm/W

Informácie na balení

- EAN: 8719514372306
- EOC: 871951437230600
- Názov produktu: PHI WFB 50W GU10 927 DIM 1PF/6

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.51
- Napätie: 220-240 V
- Výkon vo wattoch: 4,7 W
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 50 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka: 5,8 cm

Menovité hodnoty

- Menovitý uhol lúča: 36 stupeň (stupne)
- Menovitá životnosť: 15 000 h
- Menovitý svetelný tok: 345 lm
- Menovitá maximálna intenzita: 550 cd
- Menovitý výkon: 4.7 W

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60 Hz
- Registračné číslo EPREL: 584538

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514372306
- Netto hmotnosť: 0,05 kg
- Brutto hmotnosť: 0,09 kg
- Výška: 16 cm
- Dĺžka: 7 cm
- Šírka: 7 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929002448121



Dátum vydania:
2024-04-20
Verzia: 0.144

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spolažnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com