

# PHILIPS

Smart LED žiarovka RGB  
C37, pätica E14, 470 lm

Smart LED

Milióny farieb

Nastaviteľná biela

Stmievanie

Ovládanie aplikáciou WiZ alebo  
hlasom



8719514372405



## Premeňte svoje domáce osvetlenie na inteligentné

Premeňte svoj priestor inteligentným osvetlením, ktoré sa prispôsobí každému okamihu. Nastavte atmosféru jasným svetlom v miliónoch farieb, ako aj prednastavenými režimami ako Krb či Oceán. Ľahko prepínajte medzi chladným, energizujúcim bielym svetlom a teplými, relaxačnými tónmi s nastaviteľným rozsahom od 2200 K do 6500 K a jemne doladte jas od 100 % až po 1 % pre úplnú kontrolu.

### Inteligentné ovládanie

- Connected by WiZ
- Smart ovládanie

### Inteligentné funkcie

- Detekcia pohybu SpaceSense

### Inteligentné zariadenia

- Certifikácia Matter

**Svetelné režimy**


- Milióny farieb
- Nastav. biele svetlo
- Stmievanie

# Hlavné prvky

## Connected by WiZ


Ovládajte osvetlenie aplikáciou WiZ, príslušenstvom alebo hlasovými povelmi cez asistenta inteligentnej domácnosti (kompatibilné so systémom Alexa aj Google Home).

## Smart ovládanie



Ovládajte osvetlenie asistentom inteligentnej domácnosti cez aplikáciu WiZ, príslušenstvo alebo hlasové príkazy (kompatibilné s Alexa aj Google Home).

## Detekcia pohybu SpaceSense



Pomocou integrovanej technológie SpaceSense premeňte svoje svetlá na snímače pohybu, ktoré sa automaticky rozsvietia, keď vstúpite do miestnosti – stačí vám dve alebo viacero svetiel či zariadení Connected by WiZ.

## Certifikácia Matter



Ovládajte preferovaným asistentom inteligentnej domácnosti – kompatibilita so systémom Matter zaisťuje bezproblémovú integráciu s Alexou, Google Home a Apple Home.

## Milióny farieb




Vyberte ľubovoľnú farbu z palety alebo siahnite po predvolenom režime, ako napríklad Krb alebo Oceán, na navodenie úžasnej atmosféry a nálady.

## Nastav. biele svetlo



Ľahko prepínajte medzi chladnými modrastými odtieňmi pre lepšiu viditeľnosť a sústredenie a jemnými teplými odtieňmi pre večerný oddych (rozsah CCT 2 200 K – 6 500 K).

## Stmievanie



Svetlo môžete plynulo stmievať z plného jasú až na 1 % a nastaviť si tak ideálnu úroveň osvetlenia na čokoľvek, čo práve robíte.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: C37
- Päťica: E14
- Typ skla: Matné
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Možnosť stmievania: áno

## Rozmery žiarovky

- Hmotnosť: 0,045 kg

## Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
- Koefficient zachovania svetelného toku: 70%
- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

## Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Integrované LED: áno
- Slnečná energia: Nie
- Teplé žiarivé stmievateľné svetlo: Nie

## Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 90
- Teplota farieb: 2200–6500 K
- Kategória farby svetla: Farebné
- Nominálny svetelný tok: 470 lm
- Doba spustenia: <0.5 s
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 95

## Rozličné

- EyeComfort: áno

## Iné vlastnosti

- Prúd: 40 mA

## Informácie na balení

- EAN: 8719514372405
- EOC: 871951437240500
- Názov produktu: PHI WFB 40W C37 E14 922-65 RGB 1PF/6

## Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.48
- Napätie: AC 220–240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 40 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F
- Výkon: 4,9 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 5

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 11,6 mm
- Celková dĺžka: 11,6 mm
- Celková šírka: 3,9 mm

## Menovité hodnoty

- Menovitá životnosť: 15 000
- Menovitý svetelný tok: 470 lm
- Menovitý výkon: 4.9 W

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50–60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 2472581
- Referenčný svetelný tok: Sphere

## Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: áno

## Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Určená dĺžka podpory: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. počet príslušenstva: 9999
- Kompatibilné operačné systémy: iOS, Android
- Komunikačný protokol: Hue Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita so systémami tretích strán: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Shortcuts
- Funkcionalita Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC – produkt: 8719514372405
- Netto hmotnosť: 0,05 kg
- Brutto hmotnosť: 0,09 kg
- Výška: 16 cm
- Dĺžka: 7 cm
- Šírka: 7 cm



Dátum vydania:  
2026-07-22  
Verzia: 0.402

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)