

PHILIPS

Gulatá žiarovka 11 W
(ekv. 75 W) G95 E27

Smart LED

Plné farby

Plast

Pripojte a hneď používajte

Ovládanie aplikáciou WiZ alebo
hlasom



8719514372504



Farebné svetlo, ktoré zodpovedá vašej nálade

Vytvorte vo svojej domácnosti dokonalú atmosféru pomocou inteligentnej plnofarebnej LED žiarovky Philips s päticou G95 a guľovým tvarom. Táto žiarovka disponuje pripojením WiZ. Môžete ju ovládať pomocou existujúceho pripojenia Wi-Fi alebo aplikácie WiZ či hlasových povelov.

Jednoduché nastavenie

- Jednoduchá inštalácia a prepojenie s vašou existujúcou sieťou Wi-Fi.

Inteligentné ovládanie

- Umožňuje ovládanie pomocou smartfónu z ľubovoľného miesta.
- Ovládanie hlasom pomocou služieb Google Assistant, Alexa a Siri Shortcuts

Inteligentné funkcie

- Zautomatizujte osvetlenie podľa harmonogramov
- Predvolenie funkcií na zaistenie pohodlia

Svetelné režimy

- Nastaviteľné od teplého po chladné biele svetlo a predvolené režimy
- Milióny farieb a režimy dynamického osvetlenia
- Predvolené dynamické svetelné režimy vám umožnia prispôsobiť si svetelné scény.

Hlavné prvky

Pripojte a hneď používajte

WiZ spolupracuje s vaším existujúcim bezdrôtovým smerovačom a nepotrebujete ďalšiu bránu. Jednoducho pripojte svoje nové svietidlo, stiahnite si aplikáciu WiZ a môžete začať systém používať.

Ovládanie odkiaľkoľvek

Použite svoj smartfón na ovládanie svietidiel WiZ bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Nemusíte sa obávať, že ste pred odchodom z domu nechali zapnuté svetlá. Aplikácia WiZ je k dispozícii pre systémy iOS a Android.

Ovládanie hlasom

Ovládajte svetlá hlasom a pomocou služieb Asistent Google, Amazon Alexa alebo Siri Shortcuts, aby ste si zaistili dokonalé pohodlie. Jednoduchými hlasovými príkazmi môžete vypínať a zapínať svetlá, rozjasňovať ich aj tlmiť, meniť ich farbu alebo si nastaviť vlastné svetelné scény.

Zautomatizujte osvetlenie podľa harmonogramov

Používajte automatické ovládanie osvetlenia, aby vyhovovalo vašim každodenným a týždenným pravidelným činnostiam. Naplánujte rozsvietenie svetiel pred príchodom domov a zaistíte, aby boli vypnuté, keď ich nepotrebujete.

Predvolenie funkcií na zaistenie pohodlia

V aplikácii WiZ používajte predvolené funkcie na zaistenie pohodlia a vychutnajte si vzory osvetlenia, ktoré najlepšie vyhovujú vášmu cirkadiánnemu rytmu v priebehu dňa. Systém WiZ vám poskytne intenzívne denné svetlo, keď potrebujete načerpať energiu a koncentrovať sa a potom plynule prechádza do príjemného teplého bieleho svetla, ktoré vám pomôže relaxovať a zlepšiť vám spánok.

Nastaviteľné od teplého po chladné biele svetlo a predvolené režimy

Vyberte si – od širokej škály energizujúceho chladného bieleho svetla po príjemné teplé biele svetlo. Alebo si jednoducho vyberte spomedzi predvolených režimov, medzi ktoré patrí koncentrácia a relaxácia, a vytvorte tú najlepšiu atmosféru pre svoje aktivity.

Milióny farieb a režimy dynamického osvetlenia

Vyberte si z palety miliónov farieb a vytvorte si v domácnosti úžasnú atmosféru. Vychutnajte si jemné rozdiely, ktorými naše dynamické svetelné efekty rozžiaria vaše prostredie

Prispôsobené scény

Skombinujte rôzne režimy farieb a bieleho svetla a vytvorte tak dokonalú svetelnú atmosféru na každý deň. Kombináciu uložte a kedykoľvek vyvolajte pomocou aplikácie, zariadenia WiZmote alebo hlasu.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: G95
- Päťka: E27
- Technológia: Inteligentné Wi-Fi svietidlo
- Typ skla: Matné
- Možnosť stmievania: So špecifickými ovládačmi stmievania

Rozmery žiarovky

- Výška: 13,9 cm
- Hmotnosť: 0,13 kg
- Šírka: 9,5 cm

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 25 rok (roky)
- Koeficient zachovania svetelného toku: 70%
- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 25 000 h

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 90
- Teplota farieb: 2200-6500 K
- Kategória farby svetla: Farebné
- Nominálny svetelný tok: 1055 lm
- Doba spustenia: <0.5 s
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon

Rozličné

- EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

- Prúd: 95 mA
- Účinnosť: 95 lm/W

Informácie na balení

- EAN: 8719514372504
- EOC: 871951437250400
- Názov produktu: PHI WFB 75W G95 E27 922-65 RGB 1PF/6

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.51
- Napätie: 220-240 V
- Výkon vo wattoch: 11 W
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 75 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka: 13,9 cm

Menovité hodnoty

- Menovitá životnosť: 25 000 h
- Menovitý svetelný tok: 1055 lm
- Menovitý výkon: 11 W

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60 Hz
- Registračné číslo EPREL: 584528



Dátum vydania:
2024-09-07
Verzia: 0.138

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com