

PHILIPS

Žiarovka 13 W (ekv.
100 W) A67 E27

Smart LED

Nastaviteľné biele svetlo

Plast

Pripojte a hneď používajte

Ovládanie aplikáciou WiZ alebo
hlasom



8719514372528



Vyberte si teplé alebo chladné biele svetlo.

Inteligentná LED žiarovka Philips s vysokým jasom a päticou A67 prináša teplé a chladné odtiene bieleho svetla do vašich štandardných domácich svetidiel. Táto žiarovka disponuje pripojením WiZ. Môžete ju ovládať pomocou existujúceho pripojenia Wi-Fi alebo aplikácie WiZ či hlasových povelov.

Jednoduché nastavenie

- Jednoduchá inštalácia a prepojenie s vašou existujúcou sieťou Wi-Fi.

Inteligentné ovládanie

- Umožňuje ovládanie pomocou smartfónu z ľubovoľného miesta.
- Ovládanie hlasom pomocou služieb Google Assistant, Alexa a Siri Shortcuts

Inteligentné funkcie

- Zautomatizujte osvetlenie podľa harmonogramov
- Monitorovanie energie
- Predvolenie funkcií na zaistenie pohodlia

Svetelné režimy

- Nastaviteľné od teplého po chladné biele svetlo a predvolené režimy
- Predvolené dynamické svetelné režimy vám umožnia prispôsobiť si svetelné scény.

Hlavné prvky

Pripojte a hneď používajte

WiZ spolupracuje s vašim existujúcim bezdrôtovým smerovačom a nepotrebujete ďalšiu bránu. Jednoducho pripojte svoje nové svietidlo, stiahnite si aplikáciu WiZ a môžete začať systém používať.

Ovládanie odkiaľkoľvek

Použite svoj smartfón na ovládanie svietidiel WiZ bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Nemusíte sa obávať, že ste pred odchodom z domu nechali zapnuté svetlá. Aplikácia WiZ je k dispozícii pre systémy iOS a Android.

Ovládanie hlasom

Ovládajte svetlá hlasom a pomocou služieb Asistent Google, Amazon Alexa alebo Siri Shortcuts, aby ste si zaistili dokonalé pohodlie. Jednoduchými hlasovými príkazmi môžete vypínať a zapínať svetlá, rozjasňovať ich aj tlmiť, meniť ich farbu alebo si nastaviť vlastné svetelné scény.

Zautomatizujte osvetlenie podľa harmonogramov

Používajte automatické ovládanie osvetlenia, aby vyhovovalo vašim každodenným a týždenným pravidelným činnostiam. Naplánujte rozsvietenie svetiel pred príchodom domov a zaistíte, aby boli vypnuté, keď ich nepotrebujete.

Monitorovanie energie

Aplikácia WiZ zaznamenáva spotrebu energie vašich svetiel. Prezrite si týždennú alebo dennú správu a rozumne naplánujte energetickú optimalizáciu svojej domácnosti.

Predvolenie funkcií na zaistenie pohodlia

V aplikácii WiZ používajte predvolené funkcie na zaistenie pohodlia a vychutnajte si vzory osvetlenia, ktoré najlepšie vyhovujú vášmu cirkadiánnemu rytmu v priebehu dňa. Systém WiZ vám poskytne intenzívne denné svetlo, keď potrebujete načerpať energiu a koncentrovať sa a potom plynule prechádza do príjemného teplého bieleho svetla, ktoré vám pomôže relaxovať a zlepšiť vám spánok.

Nastaviteľné od teplého po chladné biele svetlo a predvolené režimy

Vyberte si – od širokej škály energizujúceho chladného bieleho svetla po príjemné teplé biele svetlo. Alebo si jednoducho vyberte spomedzi predvolených režimov, medzi ktoré patrí koncentrácia a relaxácia, a vytvorte tú najlepšiu atmosféru pre svoje aktivity.

Prispôsobené scény

Skombinujte rôzne režimy farieb a bieleho svetla a vytvorte tak dokonalú svetelnú atmosféru na každý deň. Kombináciu uložte a kedykoľvek vyvolajte pomocou aplikácie, zariadenia WiZmote alebo hlasu.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: A67
- Päťka: E27
- Typ skla: Matné
- Možnosť stmievania: áno
- Povrchová úprava žiarovky: Matná

Rozmery žiarovky

- Hmotnosť: 0,102 kg

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
- Koeficient zachovania svetelného toku: 70%
- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): ≥ 90
- Teplota farieb: 2700–6500 K
- Kategória farby svetla: Nastaviteľné biele svetlo
- Nominálny svetelný tok: 1521 lm
- Doba spustenia: < 0.5 s
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 117 lm/W

Rozličné

- EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

- Prúd: 110 mA

Informácie na balení

- EAN: 8719514372528
- EOC: 871951437252800
- Názov produktu: PHI WFB 100W A67 E27 927-65 TW 1PF/6

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.55
- Napätie: 220–240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 100 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): E
- Spotreba: 13 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 13

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 142 mm
- Celková dĺžka: 142 mm
- Celková šírka: 77 mm

Menovité hodnoty

- Menovitá životnosť: 15 000
- Menovitý svetelný tok: 1521 lm
- Menovitý výkon: 13 W

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50–60
- Registračné číslo EPREL: 1901112

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Určená dĺžka podpory: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. počet prísľušenstva: 9999
- Komunikačný protokol: Hue Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514372528
- Netto hmotnosť: 0,1 kg
- Brutto hmotnosť: 0,11 kg
- Výška: 18,5 cm
- Dĺžka: 8,5 cm
- Šírka: 8,5 cm



Dátum vydania:
2025-08-30
Verzia: 0.214

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com