

# PHILIPS

Sviečka 4,9 W (ekv.  
40 W) C37 E14 ×2

Smart LED

Plné farby

Plast

Pripojiť a používať

Ovládanie aplikáciou WiZ alebo  
hlasom



8719514372726



## Farebné svetlo, ktoré zodpovedá vašej nálade

Pridajte inteligentné svetlo do svojich sietidiel s inteligentnou plnofarebnou sviečkovou LED žiarovkou Philips s päticou E14. Táto žiarovka disponuje pripojením WiZ. Môžete ju ovládať pomocou existujúceho pripojenia Wi-Fi alebo aplikácie WiZ či hlasových povelov.

### Inteligentné ovládanie

- Connected by WiZ

### Inteligentné funkcie

- Detekcia pohybu SpaceSense

### Inteligentné zariadenia

- Certifikácia Matter

# Hlavné prvky

## Connected by WiZ

Plne kompatibilné so všetkými produktmi Connected by WiZ – použite aplikáciu WiZ na nastavenie a odomknutie všetkých výhod inteligentného osvetlenia.

## Detekcia pohybu SpaceSense



Pomocou integrovanej technológie SpaceSense premeňte svoje svetlá na snímače pohybu, ktoré sa automaticky rozsvietia, keď vstúpíte do miestnosti – stačí vám dve alebo viacero svetiel či zariadení Connected by WiZ.

## Certifikácia Matter



Ovládajte preferovaným asistentom inteligentnej domácnosti – kompatibilita so systémom Matter zaisťuje bezproblémovú integráciu s Alexou, Google Home a Apple Home.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: C37
- Päťica: E14
- Typ skla: Matné
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Možnosť stmievania: áno

## Rozmery žiarovky

- Hmotnosť: 0,045 kg

## Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
- Koeficient zachovania svetelného toku: 70%
- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

## Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Integrované LED: áno
- Slnecná energia: Nie
- Teplé žiarivé stmievateľné svetlo: Nie

## Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 90
- Teplota farieb: 2200–6500 K
- Kategória farby svetla: Farebné
- Nominálny svetelný tok: 470 lm
- Doba spustenia: <0.5 s
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 95

## Rozličné

- EyeComfort: áno

## Iné vlastnosti

- Prúd: 40 mA

**Informácie na balení**

- EAN: 8719514372726
- EOC: 871951437272600
- Názov produktu: PHI WFB 40W C37 E14 922-65 RGB 2PF/6

**Spotreba energie**

- Faktor účinnosti: 0.48
- Napätie: AC 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 40 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F
- Výkon: 4,9 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 5

**Rozmery a hmotnosť výrobu**

- Celková výška: 11,6 mm
- Celková dĺžka: 11,6 mm
- Celková šírka: 3,9 mm

**Menovité hodnoty**

- Menovitá životnosť: 15 000
- Menovitý svetelný tok: 470 lm
- Menovitý výkon: 4.9 W

**Servis**

- Záruka: 2 roky

**Technické špecifikácie**

- Frekvencia: 50-60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 1877837
- Referenčný svetelný tok: Sphere

**Žiarovka**

- Možnosť aktualizácie softvéru: áno

**Podporované systémy a aplikácie**

- Kompatibilné s funkciou Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Určená dĺžka podpory: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. počet príslušenstva: 9999
- Komunikačný protokol: Hue Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita so systémami tretích strán: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Shortcuts
- Funkcionalita Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC - produkt: 8719514372726
- Netto hmotnosť: 0,09 kg
- Brutto hmotnosť: 0,15 kg
- Výška: 16 cm
- Dĺžka: 7 cm
- Šírka: 10,5 cm



Dátum vydania:  
2026-06-06  
Verzia: 0.283

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)