

PHILIPS

Nástenné svetidlo
Bridge, 15 W, E27, bez
žiarovky

Ecomoods

Bez žiarovky

Antracit

Snímač; Odolné voči vode



8719514385429



Štýlová úspora

Užite si večerné leňošenie na záhrade vďaka tomuto elegantnému vonkajšiemu antracitovému nástennému svetidlu Philips so snímačom pohybu. Uvítá vás teplým bielym svetlom, keď kráčate domov. Vytvorte pôsobivú atmosféru a vyjadrite svoje architektonické cítenie.

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Výnimočne dlhá životnosť žiarovky
- Úspora energie

Vneste dizajn do vašej záhrady

- Štýlový moderný dizajn pre vašu záhradu
- Zmysel pre detail, vyrobené zo špičkových a elegantných materiálov
- Úplný rozsah dostupných použití
- Vysoko kvalitný hliník a špičkové syntetické materiály

Spojte príjemné prostredie s praktickými funkciami

- Prívetivá žiara teplého bieleho svetla

Špeciálne vlastnosti

- Ochrana IP 44, určené na používanie v exteriéri
- Útulné svetlo, ktoré prináša pocit istoty

Hlavné prvky

Výnimočne dlhá životnosť žiarovky



Pribalená žiarovka Philips s výnimočne dlhou životnosťou, až 20 000 hodín.

Úspora energie



Toto svietidlo Philips v porovnaní s tradičnými zdrojmi osvetlenia šetrí energiu a pomáha vám ušetriť peniaze na účtoch za elektrinu. Navyše prispieva svojou troškou k ochrane životného prostredia.

Štýlový moderný dizajn

Moderný dizajn svietidiel Philips je štýlový, ale decentný, nádherný vo dne aj v noci bez toho, aby príliš dominoval vo vašej záhrade alebo na terase. Na výber je celý rad svietidiel, takže si nepochybne nájdete kúsok podľa svojho vkusu, ktorý sa bude skvele hodiť do vášho exteriéru.

Zmysel pre detail



Každý kus je vyrobený z komponentov vysokej kvality a odolných materiálov, ako je lisovaný hliník a nehrdzavejúca oceľ.


Niekoľko prípadov použitia

Ideálne vonkajšie osvetlenie pre záhrady, terasy, chodníky alebo balkóny – nástenné, stĺpové, stojanové a stropné svietidlá Philips Outdoor vytvárajú po západe slnka útulnú a upokojujúcu atmosféru a súčasne pocit istoty, že uvidíte veci aj po zotmení.

Materiály vysokej kvality

Toto svietidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitného lisovaného hliníka a špičkových syntetických materiálov.

Prívetivé teplé biele svetlo



Philips Outdoor je rad svietidiel určených na použitie vonku, ktoré vytvárajú nádhorne teplé a prívetivé svetlo. Farebná teplota svetla je 2700 Kelvinov. Zabezpečí tiež dostatok svetla pre dobrú viditeľnosť, takže môžete priestor vonku používať podľa chuti aj po zotmení, a môžete oddychovať s vedomím, že bude v noci bezpečný a chránený.

Určené na používanie v exteriéri



Ochrana IP44 znamená, že produkt je určený na používanie vonku, takže máte istotu, že vonkajšie svietidlá rozžiaria vašu záhradu zakaždým – či prší, svieti slnko alebo sneží.

Útulné svetlo, ktoré prináša pocit istoty

Snímač pohybu automaticky zapne svetlo, keď prídete domov, a upozorní vás, keď niekto príde.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Antracitová
- Materiál: Kov

Životnosť

- Nominálna životnosť: 10 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: Nie
- Snímač pohybu: áno

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlo
- EyeComfort: Nie
- Doplňkové funkcie: Snímač, Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 1,060 kg
- Celková výška: 245 mm
- Celková dĺžka: 118 mm
- Celková šírka: 101 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Technológia žiarovky: LED
- Napájanie zo siete: 50 – 60 Hz
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: neobsahuje žiarovku
- Objímka/pätica: E27
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: –
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojistou izoláciou
- Počet svetelných zdrojov: 1

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevztahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514385429
- Netto hmotnosť: 1,07 kg
- Brutto hmotnosť: 1,31 kg
- Výška: 26,5 cm
- Dĺžka: 11,8 cm
- Šírka: 13,2 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.278

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com