

# PHILIPS

Stojanové svietidlo/  
osvetlenie ciest Utrecht,  
20 W, E27, bez žiarovky

Exteriérové svietidlá

Bez žiarovky

Antracitové

Odolné voči vode

8719514417533



## Vychutnajte si nádherne osvetlenú záhradu

Toto vonkajšie stojanové svietidlo Philips Utrecht v antracitovej farbe má elegantný dizajn z nehrdzavejúcej ocele. Do vašej záhrady prinesie rozptýlené vyžarovanie a oživí spoločenské priestory vysokokvalitným svetlom.

### Jednoduché používanie

- Neobsahuje žiarovku

### Vneste dizajn do vašej záhrady

- Výber vonkajších stojanových svietidiel

### Prvotriedna kvalita

- Vysoko kvalitná nehrdzavejúca oceľ a špičkové syntetické materiály

### Navrhnuté na použitie vonku

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

# Hlavné prvky

## Neobsahuje žiarovku

Svietidlo sa predáva bez žiarovky, takže si môžete zvoliť svetelný výkon, ktorý vám najviac vyhovuje z hľadiska danej miestnosti aj osobného vkusu. Ak si zvolíte žiarovku LED Philips, zaručene získate vysokú kvalitu a dlhotrvajúci svetelný výkon.

## Výber vonkajších stojanových svietidiel

Využite svoj vonkajší priestor naplno vďaka tomuto stojanovému svietidlu, ktoré je ideálne na osvetlenie vašej záhrady, okrajov terasy alebo na zvýraznenie príjazdových ciest alebo chodníkov.

## Vysoko kvalitná nehrdzavejúca oceľ a špičkové syntetické materiály

Toto svietidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele a špičkových syntetických materiálov.

## IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Možnosť stmievania: Nie

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Antracitová
- Materiál: Nehrdzavejúca oceľ

## Životnosť

- Nominálna životnosť: 0

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Upevnenie click!FIX: áno
- Snímač zotmenia: Nie
- Ohraničené svetelné lúče: Nie
- Možnosť stmievania: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- FFP – Frustration Free Pack (balík na zamedzenie starostiam): Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: Nie
- Snímač pohybu a zotmenia: Nie
- Snímač pohybu: Nie
- Dokonale vhodné na vytváranie atmosféry: Nie
- Dokonale vhodné na orientačné osvetlenie: Nie
- Prenosné: Nie
- Vrátane sieťového adaptéra: Nie
- Vrátane ochranej objímky: Nie
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie
- Odolný vysokokvalitný materiál: áno
- Možnosť voľného otáčania všetkými smermi: Nie
- Slniečna energia: Nie
- Sklápacia hlava (nahor-nadol): No
- Nabíjanie cez USB: Nie
- Teplé biele svetlo: Nie
- Ústredný prvok: Nie
- Ústredný prvok: Nie
- Typ konektora: No plug

## Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

## Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): >60
- Teplota farieb: 2700 K

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stojanové svietidlá/osvetlenie ciest
- EyeComfort: Nie
- Doplňkové funkcie: Odolné voči vode

### Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,48 kg
- Celková výška: 45 mm
- Celková dĺžka: 12 mm
- Celková šírka: 12 mm

### Servis

- Záruka: 2 roky

### Technické špecifikácie

- Priemer: 121 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 0
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: 2700
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Objímka/pätica: E27
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno
- Počet svetelných zdrojov: 1

### Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

### Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

### Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514417533
- Netto hmotnosť: 0,48 kg
- Brutto hmotnosť: 0,62 kg
- Výška: 46 cm
- Dĺžka: 13 cm
- Šírka: 13 cm



Dátum vydania:  
2026-05-30  
Verzia: 0.558

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.