

PHILIPS

Nástenné svietidlo
Python, 6 W

Exteriérové svietidlá

4 000 K

Antracit

Odolné voči vode

8719514417618



Vychutnajte si nádherne osvetlenú záhradu

Nástenné svietidlo Philips Python v antracitovej farbe dodá vašej stene moderný vzhľad. Osvetlí váš vchod a okolie rozptýleným studeným bielym svetlom.

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Dlhá životnosť až 25 000 hodín

Špičkové svetlo LED

- 5-ročná záruka na systém LED
- Vysokokvalitné osvetlenie LED

Prvotriedna kvalita

- Vysokokvalitný hliník a špičkové syntetické materiály

Navrhnuté na použitie vonku

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

Špeciálne vlastnosti

- Integrovaný snímač pohybu so snímačom zotmenia

Svetlo vysokej kvality

- Chladné biele svetlo 4 000 K

Hlavné prvky

Dlhá životnosť až 25 000 hodín



Spoľahlivé, vysokokvalitné svetlo LED vydrží až 25 000 hodín, preto sa z hľadiska údržby celé roky nemusíte ničoho obávať a každú noc si môžete užívať dokonalé záhradné osvetlenie.

5-ročná záruka na systém LED



Spoločnosť Philips poskytuje štandardnú 2-ročnú záruku na vlastné svietidlo, ale aj 5-ročnú záruku na LED systém (LED modul a predradník).

Vysokokvalitné osvetlenie LED



Tieto svetlá LED využívajú unikátnu technológiu vyvinutú spoločnosťou Philips – okamžite sa zapnú a vyžarujú optimálny svetelný tok, ktorý zvýrazní živé farby vašej záhrady.

Vysokokvalitný hliník a špičkové syntetické materiály



Toto svietidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitného lisovaného hliníka a špičkových syntetických materiálov.

IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

Integrovaný snímač pohybu so snímačom zotmenia



Tieto svetlá sú vybavené vstavaným snímačom pohybu, preto keď sa za tmy vraciate domov, automaticky vás privítajú, rovnako sa rozsvietia aj vtedy, keď k vám príde návšteva. Jedinečná funkcia „od súmraku do úsvitu“ automaticky zapne svetlá, keď sa vonku zotmie, čo je ideálne pre dlhé letné večery alebo vašu bezpečnosť.

Chladné biele svetlo 4 000 K



Vedeli ste, že rôzne odtiene bieleho svetla zodpovedajú rôznym teplotám farieb meraných v Kelvinoch (K)? Nižšie teploty farieb vyžarujú teplé a útulné biele svetlo, zatiaľ čo vyššie teploty farieb vyžarujú studené a energiou nabíjajúce biele svetlo. Toto svietidlo vyžaruje chladné biele svetlo s teplotou 4 000 K.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Antracitová
- Materiál: Kov

Životnosť

- Nominálna životnosť: 25 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Upevnenie click!FIX: áno
- Snímač zotmenia: Nie
- Ohraničené svetelné lúče: Nie
- Možnosť stmievania: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- FFP – Frustration Free Pack (balík na zamedzenie starostiam): Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu a zotmenia: Nie
- Snímač pohybu: Nie
- Dokonale vhodné na vytváranie atmosféry: Nie
- Dokonale vhodné na orientačné osvetlenie: Nie
- Prenosné: Nie
- Vráťane sieťového adaptéra: Nie
- Vráťane ochrannej objímky: Nie
- Zahnuté diaľkové ovládanie: Nie
- Odolný vysokokvalitný materiál: áno
- Možnosť voľného otáčania všetkými smermi: Nie
- Slnecná energia: Nie
- Sklápacia hlava (nahor-nadol): No
- Nabíjanie cez USB: Nie
- Teplé biele svetlo: Nie
- Ústredný prvok: Nie
- Ústredný prvok: Nie
- Typ konektora: No plug

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 4000 K

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenne svietidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplňkové funkcie: Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,42 kg
- Celková výška: 215 mm
- Celková dĺžka: 171 mm
- Celková šírka: 84 mm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 500
- Farba svetla: 4000
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: E
- Kód IP: IP44 | Ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojitou izoláciou
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514417618
- Netto hmotnosť: 0,42 kg
- Brutto hmotnosť: 0,51 kg
- Výška: 23 cm
- Dĺžka: 9,5 cm
- Šírka: 18 cm



Dátum vydania:
2025-08-30
Verzia: 0.378

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spolažnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com