

PHILIPS

Nástenné svietidlo
Python, 6 W

Exteriérové svietidlá

2700 K

Antracit

Snímač; Odolné voči vode

8719514417632



Osvetlite si vchod automatickým svietidlom

Nástenné svietidlo Philips Python v antracitovom vyhotovení dodá vašej stene moderný vzhľad. Osvetlí váš vchod a okolie rozptýleným teplým bielym svetlom. Vďaka integrovanému snímaču pohybu sa zapne automaticky, keď niekto prechádza v jeho blízkosti.

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Dlhá životnosť až 25 000 hodín

Špičkové svetlo LED

- 5-ročná záruka na systém LED
- Vysokokvalitné osvetlenie LED

Prvotriedna kvalita

- Vysokokvalitný hliník a špičkové syntetické materiály

Navrhnuté na použitie vonku

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

Svetlo vysokej kvality

- Teplé biele svetlo 2 700 K

Hlavné prvky

Dlhá životnosť až 25 000 hodín



Spôľahlivé, vysokokvalitné svetlo LED vydrží až 25 000 hodín, preto sa z hľadiska údržby celé roky nemusíte ničoho obávať a každú noc si môžete užívať dokonalé záhradné osvetlenie.

5-ročná záruka na systém LED



Spoločnosť Philips poskytuje štandardnú 2-ročnú záruku na vlastné svetidlo, ale aj 5-ročnú záruku na LED systém (LED modul a predradník).

Vysokokvalitné osvetlenie LED



Tieto svetlá LED využívajú unikátnu technológiu vyvinutú spoločnosťou Philips – okamžite sa zapnú a vyžarujú optimálny svetelný tok, ktorý zvýrazní živé farby vašej záhrady.

Vysokokvalitný hliník a špičkové syntetické materiály




Toto svetidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitného lisovaného hliníka a špičkových syntetických materiálov.

IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

Teplé biele svetlo 2 700 K



Vedeli ste, že rôzne odtiene bieleho svetla zodpovedajú rôznym teplotám farieb meraných v Kelvinoch (K)? Nižšie teploty farieb vyžarujú teplé a útulné biele svetlo, zatiaľ čo vyššie teploty farieb vyžarujú studené a energiou nabijajúce biele svetlo. Toto svetidlo vyžaruje teplé, relaxačné svetlo s teplotou 2 700 K.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Antracitová
- Materiál: Nehrdzavejúca oceľ

Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Nastaviteľná výška: Nie
- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Upevnenie click!FIX: áno
- Snímač zotmenia: áno
- Ohraničené svetelné lúče: Nie
- Možnosť stmievania: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- FFP – Frustration Free Pack (balík na zamedzenie starostiam): Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu a zotmenia: áno
- Snímač pohybu: áno
- Dokonale vhodné na vytváranie atmosféry: Nie
- Dokonale vhodné na vodorovnú/zvislú montáž: áno
- Dokonale vhodné na orientačné osvetlenie: Nie
- Dokonale vhodné na montáž smerom hore/dole: Nie
- Dokonale vhodné na inštaláciu na stenu aj strop: Nie
- Otočná hlava (vľavo-vpravo): Nie
- Prenosné: Nie
- Vrátane sieťového adaptéra: Nie
- Vrátane ochrannej objímky: Nie
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie
- Odolný vysokokvalitný materiál: áno
- Možnosť voľného otáčania všetkými smermi: Nie
- Slniečna energia: Nie
- Sklápacia hlava (nahor-nadol): Nie
- Vrátane zástrčky pre britský štandard: Nie
- Nabíjanie cez USB: Nie
- Teplé biele svetlo: áno
- Vodotesný: áno
- Ústredný prvok: Nie
- Ústredný prvok: Nie

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada a terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplnkové funkcie: Snímač, Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,48 kg
- Výška: 21,5 cm
- Dĺžka: 17,1 cm
- Šírka: 9,5 cm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Životnosť až: 25 000 h
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 450
- Farba svetla: 2700
- LED: áno
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: E
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda II
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8719514417632
- Netto hmotnosť: 0,48 kg
- Brutto hmotnosť: 0,57 kg
- Výška: 23 cm
- Dĺžka: 10,5 cm
- Šírka: 18 cm



Dátum vydania:
2025-04-19
Verzia: 0.292

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com