

# PHILIPS

Nástenné svietidlo  
Splay, 12 W

Exteriérové svietidlá

4 000 K

Antracit

Odolné voči vode

8719514417694



## Vychutnajte si nádherne osvetlenú záhradu

Nástenné svietidlo Philips Splay v antracitovej farbe dodá vašej stene moderný vzhľad. Osvetlí váš vchod a okolie rozptýleným studeným bielym svetlom.

### Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Dlhá životnosť až 25 000 hodín

### Vneste dizajn do vašej záhrady

- Moderné vonkajšie osvetlenie

### Špičkové svetlo LED

- 5-ročná záruka na systém LED

### Prvotriedna kvalita

- Vysokokvalitný hliník a špičkové syntetické materiály

### Navrhnuté na použitie vonku

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

### Špeciálne vlastnosti

- Silné svetlo

### Svetlo vysokej kvality

- Chladné biele svetlo 4 000 K

# Hlavné prvky

## Dlhá životnosť až 25 000 hodín



Spoločnosť Philips poskytuje štandardnú 2-ročnú záruku na vlastné svetidlo, ale aj 5-ročnú záruku na LED systém (LED modul a predradník).

## Moderné vonkajšie osvetlenie

Očarujúce, odvážne a minimalistické, také sú vonkajšie svetidlá od spoločnosti Philips. Ich elegantný a moderný štýl sa dokonale hodí na vyzdobenie záhrad, chodníkov a vonkajších priestorov svetlom.

## 5-ročná záruka na systém LED



Spoločnosť Philips poskytuje štandardnú 2-ročnú záruku na vlastné svetidlo, ale aj 5-ročnú záruku na LED systém (LED modul a predradník).

## Vysokokvalitný hliník a špičkové syntetické materiály



Toto svetidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitného lisovaného hliníka a špičkových syntetických materiálov.

## IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

## Silné svetlo

Toto vonkajšie svetidlo Philips vytvára silné svetlo. Jasná záplava svetla rozžiari vašu záhradu alebo terasu.

## Chladné biele svetlo 4 000 K



Vedeli ste, že rôzne odtiene bieleho svetla zodpovedajú rôznym teplotám farieb meraných v Kelvinoch (K)? Nižšie teploty farieb vyžarujú teplé a útulné biele svetlo, zatiaľ čo vyššie teploty farieb vyžarujú studené a energiou nabíjajúce biele svetlo. Toto svetidlo vyžaruje chladné biele svetlo s teplotou 4 000 K.

# Technické údaje

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Antracitová
- Materiál: Hliník

## Životnosť

- Nominálna životnosť: 25 000 h

## Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Nastaviteľná výška: Nie
- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Upevnenie click!FIX: áno
- Snímač zotmenia: Nie
- Ohraničené svetelné lúče: Nie
- Možnosť stmievania: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- FFP – Frustration Free Pack (balík na zamedzenie starostiam): Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu a zotmenia: Nie
- Snímač pohybu: Nie
- Dokonale vhodné na vytváranie atmosféry: Nie
- Dokonale vhodné na vodorovnú/zvislú montáž: áno
- Dokonale vhodné na orientačné osvetlenie: Nie
- Dokonale vhodné na montáž smerom hore/dole: Nie
- Dokonale vhodné na inštaláciu na stenu aj strop: Nie
- Otočná hlava (vľavo-vpravo): Nie
- Prenosné: Nie
- Vrátane sieťového adaptéra: Nie
- Vrátane ochrannej objímky: Nie
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie
- Odolný vysokokvalitný materiál: áno
- Možnosť voľného otáčania všetkými smermi: Nie
- Slniečna energia: Nie
- Sklápacia hlava (nahor-nadol): Nie
- Vrátane zástrčky pre britský štandard: Nie
- Nabíjanie cez USB: Nie
- Teplé biele svetlo: Nie
- Vodotesný: áno
- Ústredný prvok: Nie
- Ústredný prvok: Nie

## Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

## Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80

### Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada a terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplnkové funkcie: Odolné voči vode

### Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,6 kg
- Výška: 24 cm
- Dĺžka: 8 cm
- Šírka: 16 cm

### Servis

- Záruka: 5 rokov

### Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1200
- Farba svetla: 4000
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: E
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda I
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie

### Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8719514417694
- Netto hmotnosť: 0,6 kg
- Brutto hmotnosť: 0,68 kg
- Výška: 30 cm
- Dĺžka: 10 cm
- Šírka: 12 cm



Dátum vydania:  
2025-05-01  
Verzia: 0.358

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)