

# PHILIPS

Nástenné svietidlo  
Splay, 12 W

Exteriérové svietidlá

2700 K

Antracit

Snímač; Odolné voči vode

8719514417717



## Osvetlite si vchod automatickým svietidlom

Nástenné svietidlo Philips Splay v antracitovom vyhotovení dodá vašej stene moderný vzhľad. Osvetlí váš vchod a okolie rozptýleným teplým bielym svetlom. Vďaka integrovanému snímaču pohybu sa zapne automaticky, keď niekto prechádza v jeho blízkosti.

### **Dlhodobé riešenia osvetlenia**

- Dlhá životnosť až 25 000 hodín

### **Vneste dizajn do vašej záhrady**

- Moderné vonkajšie osvetlenie

### **Špičkové svetlo LED**

- 5-ročná záruka na systém LED

### **Prvotriedna kvalita**

- Vysokokvalitný hliník a špičkové syntetické materiály

### **Navrhnuté na použitie vonku**

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

8719514417717

#### Špeciálne vlastnosti

- Integrovaný snímač pohybu so snímačom zotmenia
- Silné svetlo

#### Svetlo vysokej kvality

- Teplé biele svetlo 2 700 K

# Hlavné prvky

## Dlhá životnosť až 25 000 hodín



Spoľahlivé, vysokokvalitné svetlo LED vydrží až 25 000 hodín, preto sa z hľadiska údržby celé roky nemusíte ničoho obávať a každú noc si môžete užívať dokonalé záhradné osvetlenie.

## Moderné vonkajšie osvetlenie

Očarujúce, odvážne a minimalistické, také sú vonkajšie svietidlá od spoločnosti Philips. Ich elegantný a moderný štýl sa dokonale hodí na vyzdobenie záhrad, chodníkov a vonkajších priestorov svetlom.

## 5-ročná záruka na systém LED



Spoločnosť Philips poskytuje štandardnú 2-ročnú záruku na vlastné svietidlo, ale aj 5-ročnú záruku na LED systém (LED modul a predradník).

## Vysokokvalitný hliník a špičkové syntetické materiály



Toto svietidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitného lisovaného hliníka a špičkových syntetických materiálov.

## IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

## Integrovaný snímač pohybu so snímačom zotmenia




Tieto svetlá sú vybavené vstavaným snímačom pohybu, preto keď sa za tmy vraciate domov, automaticky vás privítajú, rovnako sa rozsvietia aj vtedy, keď k vám príde návšteva. Jediná funkcia „od súmraku do úsvitu“ automaticky zapne svetlá, keď sa vonku zotmie, čo je ideálne pre dlhé letné večery alebo vašu bezpečnosť.

## Silné svetlo

Toto vonkajšie svietidlo Philips vytvára silné svetlo. Jasná záplava svetla rozžiari vašu záhradu alebo terasu.

## Teplé biele svetlo 2 700 K



Vedeli ste, že rôzne odtiene bieleho svetla zodpovedajú rôznym teplotám farieb meraných v Kelvinoch (K)? Nižšie teploty farieb vyžarujú teplé a útulné biele svetlo, zatiaľ čo vyššie teploty farieb vyžarujú studené a energiou nabíjajúce biele svetlo. Toto svietidlo vyžaruje teplé, relaxačné svetlo s teplotou 2 700 K.

# Technické údaje

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Antracitová
- Materiál: Kov

## Životnosť

- Nominálna životnosť: 25 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Upevnenie click!FIX: áno
- Snímač zotmenia: áno
- Ohraničené svetelné lúče: Nie
- Možnosť stmievania: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- FFP – Frustration Free Pack (balík na zamedzenie starostiam): Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu a zotmenia: áno
- Snímač pohybu: áno
- Dokonale vhodné na vytváranie atmosféry: Nie
- Dokonale vhodné na orientačné osvetlenie: Nie
- Prenosné: Nie
- Vráťane sieťového adaptéra: Nie
- Vráťane ochrannej objímky: Nie
- Zahnuté diaľkové ovládanie: Nie
- Odolný vysokokvalitný materiál: áno
- Možnosť voľného otáčania všetkými smermi: Nie
- Slnečná energia: Nie
- Sklápacia hlava (nahor-nadol): No
- Nabíjanie cez USB: Nie
- Ústredný prvok: Nie
- Ústredný prvok: Nie
- Typ konektora: No plug

## Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

## Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Nástenné svietidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplnkové funkcie: Snímač, Odolné voči vode

## Spotreba energie

- Výkon: 12

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,66 kg
- Celková výška: 240 mm
- Celková dĺžka: 80 mm
- Celková šírka: 160 mm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1100
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Teplé biele svetlo
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: E
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Montážne možnosti: Stena

## Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

## Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

8719514417717

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC – produkt: 8719514417717
- Netto hmotnosť: 0,66 kg
- Brutto hmotnosť: 0,74 kg

- Výška: 30 cm
- Dĺžka: 10 cm
- Šírka: 12 cm



Dátum vydania:  
2026-07-15  
Verzia: 0.400

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)