

PHILIPS

Stĺpové svietidlo
Splay, 12 W

Exteriérové svietidlá

4 000 K

Antracit

Odolné voči vode

8719514417816



Vychutnajte si nádherne osvetlenú záhradu

Toto vonkajšie stĺpové svietidlo Philips Splay v antracitovom vyhotovení má elegantný dizajn. Osvetlí a rozjasní vstupné priestory rozptýleným, studeným bielym svetlom. Jeho kvalitné svetlo dodá iskru miestam na stretávanie a oživí ich.

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Dlhá životnosť až 25 000 hodín

Vneste dizajn do vašej záhrady

- Moderné vonkajšie osvetlenie

Špičkové svetlo LED

- 5-ročná záruka na systém LED

Prvotriedna kvalita

- Vysokokvalitný hliník a špičkové syntetické materiály

Navrhnuté na použitie vonku

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

Špeciálne vlastnosti

- Silné svetlo

Svetlo vysokej kvality

- Chladné biele svetlo 4 000 K

Hlavné prvky

Dlhá životnosť až 25 000 hodín



Spoľahlivé, vysokokvalitné svetlo LED vydrží až 25 000 hodín, preto sa z hľadiska údržby celé roky nemusíte ničoho obávať a každú noc si môžete užívať dokonalé záhradné osvetlenie.

Moderné vonkajšie osvetlenie

Očarujúce, odvážne a minimalistické, také sú vonkajšie svetidlá od spoločnosti Philips. Ich elegantný a moderný štýl sa dokonale hodí na vyzdobenie záhrad, chodníkov a vonkajších priestorov svetlom.

5-ročná záruka na systém LED



Spoločnosť Philips poskytuje štandardnú 2-ročnú záruku na vlastné svetidlo, ale aj 5-ročnú záruku na LED systém (LED modul a predradník).

Vysokokvalitný hliník a špičkové syntetické materiály



Toto svetidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitného lisovaného hliníka a špičkových syntetických materiálov.

IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom




Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

Silné svetlo

Toto vonkajšie svetidlo Philips vytvára silné svetlo. Jasná záplava svetla rozžiari vašu záhradu alebo terasu.

Chladné biele svetlo 4 000 K



Vedeli ste, že rôzne odtiene bieleho svetla zodpovedajú rôznym teplotám farieb meraných v Kelvinoch (K)? Nižšie teploty farieb vyžarujú teplé a útulné biele svetlo, zatiaľ čo vyššie teploty farieb vyžarujú studené a energiou nabíjajúce biele svetlo. Toto svetidlo vyžaruje chladné biele svetlo s teplotou 4 000 K.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Antracitová
- Materiál: Kov

Životnosť

- Nominálna životnosť: 25 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Upevnenie click!FIX: áno
- Snímač zotmenia: Nie
- Ohraničené svetelné lúče: Nie
- Možnosť stmievania: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- FFP – Frustration Free Pack (balík na zamedzenie starostiam): Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu a zotmenia: Nie
- Snímač pohybu: Nie
- Dokonale vhodné na vytváranie atmosféry: Nie
- Dokonale vhodné na orientačné osvetlenie: Nie
- Prenosné: Nie
- Vráťane sieťového adaptéra: Nie
- Vráťane ochrannej objímky: Nie
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie
- Odolný vysokokvalitný materiál: áno
- Možnosť voľného otáčania všetkými smermi: Nie
- Slnečná energia: Nie
- Sklápacia hlava (nahor-nadol): No
- Nabíjanie cez USB: Nie
- Ústredný prvok: Nie
- Ústredný prvok: Nie
- Typ konektora: No plug

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 4000 K

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stĺpové svetidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplnkové funkcie: Odolné voči vode

Spotreba energie

- Výkon: 12

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 1,39 kg
- Celková výška: 960 mm
- Celková dĺžka: 120 mm
- Celková šírka: 160 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 1200
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Chladné biele svetlo
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: E
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Montážne možnosti: Vstavané svetidlo

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514417816
- Netto hmotnosť: 1,39 kg
- Brutto hmotnosť: 1,68 kg
- Výška: 105 cm
- Dĺžka: 13,5 cm
- Šírka: 17,5 cm



Dátum vydania:
2026-07-01
Verzia: 0.378

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com