

# PHILIPS

## Stropné svetidlo SuperSlim, 15 W

Exteriérové svetidlá

4 000 K

Biela

SceneSwitch; Odolné voči vode



8719514417991



## Jedno svetidlo. Váš vypínač. Tri nastavenia svetla.

Vytvorte správnu atmosféru zmenou jasu osvetlenia. Vďaka stropným LED svetidlám SceneSwitch od spoločnosti Philips si môžete vychutnať tri nastavenia jasu, ktoré sa dokonale hodia pre každý okamih. Nevyžaduje sa stmievač ani žiadna dodatočná inštalácia. Potrebujete len existujúci vypínač.

### Svetelný efekt

- Prináša jasné biele svetlo

### Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Úspora energie
- Spoločnosť Philips ponúka záruku 5 rokov na modul LED a ovládač

### Vneste dizajn do vašej záhrady

- Výber vonkajších stropných svetidiel

### Určený pre vašu záhradu

- IP54 – odolné voči poveternostným vplyvom (exteriérové osvetlenie)

### Navrhnuté pre vašu obývačku a spálňu

- Vysokokvalitné materiály

# Hlavné prvky

## Prvotriedna kvalita svetla Úspora energie



Táto energeticky úsporná žiarivka Philips v porovnaní s tradičnými zdrojmi osvetlenia šetrí energiu a pomáha vám ušetriť peniaze na účtoch za elektrinu. Navyše prispieva svojou troškou k ochrane životného prostredia.

## 5-ročná záruka na systém LED



K štandardnej 2-ročnej záruke na toto svietidlo ponúka spoločnosť Philips 5-ročnú záruku na systém LED, teda na modul LED a ovládač tejto lampy.

## Výber stropných svietidiel

Využite svoj vonkajší priestor naplno vďaka tomuto stropnému svietidlu, ktoré je ideálne na osvetlenie vchodových dverí alebo terasy.

## IP54 – odolné voči poveternostným vplyvom (exteriérové osvetlenie)

Toto exteriérové svietidlo značky Philips je špeciálne navrhnuté pre vonkajšie prostredie. Jeho odolnosť voči vode bola prísne testovaná. Stupeň krytia IP je určený dvoma číslami: prvé hovorí o úrovni ochrany pred prachom, druhé pred vodou. Toto vonkajšie svietidlo je navrhnuté so stupňom krytia IP54: je chránené pred špliechajúcou vodou. Tento produkt je najpoužívanejší a ideálny na všeobecné používanie v exteriéri.

## Vysokokvalitné materiály

Toto svietidlo je zhotovené z vrstvených vysokokvalitných materiálov s vynikajúcou povrchovou úpravou. Tie sú zárukou pevného a trvácneho produktu, ktorý bude vašu domácnosť skrášľovať počas mnohých rokov.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Možnosť stmievania: áno

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov, Plast

## Životnosť

- Nominálna životnosť: 20 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

**Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo**

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Upevnenie click!FIX: áno
- kompatibilné so všetkými stmievačmi: Nie
- Snímač zotmenia: Nie
- Ohraničené svetelné lúče: áno
- Možnosť stmievania: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- FFP – Frustration Free Pack (balík na zamedzenie starostiam): Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu a zotmenia: Nie
- Snímač pohybu: Nie
- Prenosné: Nie
- Zahnuté diaľkové ovládanie: Nie
- Možnosť voľného otáčania všetkými smermi: Nie
- Slniečna energia: Nie
- Sklápacia hlava (nahor-nadol): No
- Nabíjanie cez USB: Nie
- Teplé biele svetlo: áno
- Ústredný prvok: áno
- Typ konektora: No plug

**Priestor záhrady**

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

**Vlastnosti svetla**

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 4000 K

**Rozličné**

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlá
- EyeComfort: áno
- Doplňkové funkcie: SceneSwitch, Odolné voči vode

**Rozmery a hmotnosť výrobku**

- Čista hmotnosť: 0,47 kg
- Celková výška: 23 mm
- Celková dĺžka: 250 mm
- Celková šírka: 250 mm

**Servis**

- Záruka: 5 rokov

**Technické špecifikácie**

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1500
- Farba svetla: 4000
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: E
- Kód IP: IP54 | Ochrana pred hromadením prachu a odolnosť proti ostriekaniu
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojitou izoláciou
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC – produkt: 8719514417991
- Netto hmotnosť: 0,47 kg
- Brutto hmotnosť: 0,54 kg
- Výška: 25 cm
- Dĺžka: 2,8 cm
- Šírka: 24,5 cm



Dátum vydania:  
2025-08-30  
Verzia: 0.277

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.