

PHILIPS

Stropné svietidlo
Mauve, 16 W

Stropné svietidlá

2700 K

Biela

Snímač



8719514431843



Svietidlo so snímaním pohybu pre viac pohodlia a väčšiu úsporu energie

Urobte si pohodlie a ušetríte energiu. Stropné svietidlo Philips so snímaním pohybu sa automaticky zapína a vypína, preto nemusíte hľadať vypínač, keď vchádzate do miestnosti ani keď ju opúšťate. Má široký detekčný rozsah a LED technológia zaisťuje okamžité svetlo ihneď po zapnutí a len vtedy, keď ho naozaj potrebujete.

Jednoduchá obsluha

- Vďaka vstavanému automatickému snímaču pohybu sa toto svietidlo automaticky zapne, keď človek prejde okolo.
- Jednoduchá inštalácia

Životnosť

- Úspora energie

Hlavné prvky

Integrovaný snímač pohybu

Jednoduchá inštalácia

Žiadne ďalšie problémy s inštaláciou.

Stačí bezpečne zavesiť na stenu alebo

strop a pripojiť. Toto svetidlo je pripravené na osvetľovanie.

Úspora energie

Šetrí energiu – to je dobré pre vašu peňaženku aj životné prostredie.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov, Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahŕnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 106

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kuchyňa, Spálňa, Jedáleň, Garáž, Obývací izba, Kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlo
- EyeComfort: áno
- Doplňkové funkcie: Snímač

Iné vlastnosti

- Prúd: 140 mA

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,5 kg
- Celková výška: 72 mm
- Celková dĺžka: 320 mm
- Celková šírka: 320 mm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Priemer: 320 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1700
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Teplé biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514431843
- Netto hmotnosť: 0,48 kg
- Brutto hmotnosť: 0,79 kg
- Výška: 34,2 cm
- Dĺžka: 8,2 cm
- Šírka: 34,2 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.274

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com