

PHILIPS

Stropné svetidlo
Ozziet, 22 W

Stropné svetidlá


4 000 K

Čierna

Možnosť stmievania



8719514432048



Jedno svetidlo. Dve svetelné zóny. Tri nastavenia.

Toto elegantné úzke čierne stropné svetidlo je vhodné na každý strop. Čisté oblé línie hlavného svetidla sú zvýraznené šikovým lineárnym okrajovým svetlom. Kombinácia oboch svetiel vytvára 3 jedinečné nastavenia. Výstup hlavného stropného svetidla predstavuje studené svetlo 4 000 K, zatiaľ čo lineárne okrajové zvýrazňujúce svetidlo vyžaruje teplé svetlo 2 700 K. Svetidlo je k dispozícii v 3 veľkostiach, preto dokonale zapadne do každej miestnosti vašej domácnosti. Praktická pamäťová funkcia vám pomôže vyvolať vaše posledné nastavenie. Stropné svetidlo Ozziet vyzerá dobre vypnuté aj rozsvietené.

Navrhnuté pre vašu obývačku a spálňu

- Dokonalé na oddych aj spoločenský život

Zladte svoj interiér

- Extra štíhly dizajn

Jednoduchá obsluha

- Jednoduchý výber – systém si pamätá váš obľúbený režim
- Jednoduchá inštalácia

Svetelný efekt

- Dvojzónové osvetlenie

Hlavné prvky

Dokonalé na oddych aj spoločenský život

Obývacia izba je srdcom každej domácnosti – miestom na stretnutie rodiny, oddych aj privítanie hostí. Osvetlenie obývacej izby a spálne musí byť flexibilné a ľahko nastaviteľné, aby sa dalo prispôbiť rôznemu využitiu počas dňa. Vhodne rozmiestnite rôzne svetelné zdroje, hrajte sa s vrstvením svetla a vytvorte tak dojem priestranosti, vďaka čomu sa celá miestnosť presvetlí a ešte viac zútulní.

Extra štíhly dizajn

Tenký dizajn je ideálny do miestností so zníženým stropom, kde možno svietidlo zarovnať s povrchom.

Jednoduchý výber – systém si pamätá váš obľúbený režim

Či už dávate prednosť teplému svetlu na príjemné večery, alebo jasnému bielemu svetlu, pri ktorom sa dá lepšie sústrediť, systém si zapamätá, čo máte najradšej, a zaistí vám jednoduchý výber.

Jednoduchá inštalácia

Žiadne ďalšie problémy s inštaláciou. Stačí bezpečne zavesiť na stenu alebo strop a pripojiť. Toto svietidlo je pripravené na osvetľovanie.

Dvojzónové osvetlenie

Zmena atmosféry v miestnosti nikdy nebola jednoduchšia. Dvojzónové stropné LED svietidlo Philips SceneSwitch vám umožní navodiť náladu pomocou troch jedinečných nastavení. Kombinácia hlavného a lineárneho okrajového svetla ponúka varianty osvetlenia, ktoré sa ideálne hodia na chvíle, keď máte návštevu, potrebujete sa sústrediť, alebo sa len jednoducho chcete cítiť príjemne. Zaobídete sa aj bez stmievača a nie je potrebná žiadna montáž – na všetko vám stačí súčasný vypínač.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Možnosť stmievania: áno

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Plast

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Nominálna životnosť: 20 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 4000 K
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 113

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kuchyňa, Spálňa, Jedáleň, Garáž, Obývacia izba, Kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlá
- EyeComfort: áno
- Doplňkové funkcie: Možnosť stmievania

Iné vlastnosti

- Prúd: 185 mA

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 1 kg
- Celková výška: 45 mm
- Celková dĺžka: 400 mm
- Celková šírka: 400 mm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Priemer: 400 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 2500
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Chladné biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojitou izoláciou

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514432048
- Netto hmotnosť: 1 kg
- Brutto hmotnosť: 1,44 kg
- Výška: 42,5 cm
- Dĺžka: 5,4 cm
- Šírka: 42,5 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.354

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com