

# PHILIPS

Stropné/nástenné  
bodové svetidlo Star, 2x

Stropné/nástenné bodové  
svietidlá

2700 K

Čierna

Stmievateľné; ClickFix



8719514435391



## Skráľlite svoj domov svetlom

Toto LED bodové svetidlo Philips myLiving Star sa vyznačuje nadčasovou eleganciou vďaka pochrómovanej nohe a čiernemu práškovému laku. Funkcia stmievania umožňuje svetlo plynulo stlmiť na správnu úroveň – od jasného funkčného svetla na každodenné úlohy až po mäkké svetlo na chvíle odpočinku.

### Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Kompatibilné so stmievačmi osvetlenia zabudovanými do steny
- Vysoko kvalitné osvetlenie LED

### Špičkové svetlo LED

- Teplé biele svetlo

### Špeciálne vlastnosti


- Nastaviteľná bodová hlavica

### Osvetlenie, ktoré vám zaistí pohodlie a relax

- Životnosť svetidla až 30 rokov používania
- 5-ročná záruka pre pocit istoty

# Hlavné prvky

## Kompatibilné so stmievačmi osvetlenia zabudovanými do steny



Jas tohto svietidla Philips nastavte pomocou stmievača zabudovaného do steny (nie je súčasťou balenia), čím vytvoríte v miestnosti požadovanú atmosféru, zvýrazníte vybraný prvok vášho domova a omnoho viac.

## Vysoko kvalitné osvetlenie LED



Technológia LED integrovaná v tomto svietidle Philips je jedinečne vyvinutým riešením spoločnosti Philips. Svietidlo má funkciu okamžitého rozsvietenia a zaručuje optimálny svetelný výkon a zvýraznenie živých farieb vášho domova.

## Teplé biele svetlo



Toto svietidlo využíva najnovšiu osvetľovaciu technológiu od spoločnosti Philips s najmodernejšími vysokosvietivými diódami LED s teplou bielou farbou a vytvára svetelnú žiaru s farebnou teplotou 2700 Kelvinov.

## Nastaviteľná bodová hlavica



Nasmerujte svetlo tam, kde je potrebné najviac – stačí jednoducho nastaviť, otočiť alebo sklopiť bodovú hlavicu lampy.

## Životnosť až 30 rokov

LED svietidlá vydržia dlhšie, vďaka čomu sa vyhnete problémom s častými výmenami svetelných zdrojov. To výrazne znižuje množstvo odpadu a súčasne v dlhodobom horizonte šetrí peniaze.

## 5-ročná záruka

Všetky naše bodové svetlá sú vytvorené s dôrazom na trvácnosť. Poskytujeme plnú 5-ročnú záruku na kompletný výrobok, čím máte zaistené, že si užijete kvalitné osvetlenie každý deň po dlhú dobu.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov

## Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 30 000
- Nominálna životnosť: 30 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

**Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo**

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: Nie
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Upevnenie click!FIX: áno
- Snímač zotmenia: Nie
- Ohraničené svetelné lúče: Nie
- Možnosť stmievania: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- FFP – Frustration Free Pack (balík na zamedzenie starostiam): Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: Nie
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu a zotmenia: Nie
- Snímač pohybu: Nie
- Dokonale vhodné na vytváranie atmosféry: áno
- Dokonale vhodné na orientačné osvetlenie: áno
- Prenosné: Nie
- Vráťane ochrannej objímky: Nie
- Zahnuté diaľkové ovládanie: Nie
- Odolný vysokokvalitný materiál: áno
- Možnosť voľného otáčania všetkými smermi: áno
- Slniečna energia: Nie
- Sklápacia hlava (nahor-nadol): Manual
- Nabíjanie cez USB: Nie
- Teplé biele svetlo: áno
- Ústredný prvok: Nie
- Ústredný prvok: Nie
- Typ konektora: No plug

**Vlastnosti svetla**

- Uhol lúča: 45 stupeň (stupne)
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 110 lm/W

**Rozličné**

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývací izba, Jedáleň, Kuchyňa, Kancelária, Hala
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné/nástenné bodové svietidlá
- EyeComfort: áno
- Doplňkové funkcie: Možnosť stmievania, ClickFix

**Rozmery a hmotnosť výrobku**

- Čista hmotnosť: 0,5 kg
- Dĺžka kábla: 460
- Celková výška: 82 mm
- Celková dĺžka: 198 mm
- Celková šírka: 60 mm

**Servis**

- Záruka: 5 rokov

**Technické špecifikácie**

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 1000
- Farba svetla: 2700
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Áno
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: F
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 9
- Kód IP: IP20 | Ochrana pred dotykou rukou
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno
- Počet svetelných zdrojov: 2

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC - produkt: 8719514435391
- Netto hmotnosť: 0,5 kg
- Brutto hmotnosť: 0,61 kg
- Výška: 21,7 cm
- Dĺžka: 7,2 cm
- Šírka: 9,2 cm



Dátum vydania:  
2025-08-30  
Verzia: 0.271

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)