

PHILIPS

Stropné/nástenné
bodové svetidlo Star, 4x

Stropné/nástenné bodové
svetidlá


2700 K

Čierna

Stmievateľné; ClickFix



8719514435438



Skrášlite svoj domov svetlom

Toto LED bodové svetidlo Philips myLiving Star sa vyznačuje nadčasovou eleganciou vďaka pochrómovanej nohe a čiernemu práškovému laku. Funkcia stmievania umožňuje svetlo plynulo stlmiť na správnu úroveň – od jasného funkčného svetla na každodenné úlohy až po mäkké svetlo na chvíle odpočinku.

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Kompatibilné so stmievačmi osvetlenia zabudovanými do steny
- Vysoko kvalitné osvetlenie LED

Špičkové svetlo LED

- Teplé biele svetlo

Špeciálne vlastnosti

- Nastaviteľná bodová hlavica

Osvetlenie, ktoré vám zaistí pohodlie a relax

- Životnosť svetidla až 30 rokov používania
- 5-ročná záruka pre pocit istoty

Hlavné prvky

Kompatibilné so stmievačmi osvetlenia zabudovanými do steny



Jas tohto svietidla Philips nastavte pomocou stmievača zabudovaného do steny (nie je súčasťou balenia), čím vytvoríte v miestnosti požadovanú atmosféru, zvýrazníte vybraný prvok vášho domova a omnoho viac.

Vysoko kvalitné osvetlenie LED



Technológia LED integrovaná v tomto svietidle Philips je jedinečne vyvinutým riešením spoločnosti Philips. Svietidlo má funkciu okamžitého rozsvietenia a zaručuje optimálny svetelný výkon a zvýraznenie živých farieb vášho domova.

Teplé biele svetlo



Toto svietidlo využíva najnovšiu osvetľovaciu technológiu od spoločnosti Philips s najmodernejšími vysokosvietivými diódami LED s teplou bielou farbou a vytvára svetelnú žiaru s farebnou teplotou 2700 Kelvinov.

Nastaviteľná bodová hlavica



Nasmerujte svetlo tam, kde je potrebné najviac – stačí jednoducho nastaviť, otočiť alebo sklopiť bodovú hlavicu lampy.

Životnosť až 30 rokov

LED svietidlá vydržia dlhšie, vďaka čomu sa vyhnete problémom s častými výmenami svetelných zdrojov. To výrazne znižuje množstvo odpadu a súčasne v dlhodobom horizonte šetrí peniaze.

5-ročná záruka

Všetky naše bodové svetlá sú vytvorené s dôrazom na trvácnosť. Poskytujeme plnú 5-ročnú záruku na kompletný výrobok, čím máte zaistené, že si užijete kvalitné osvetlenie každý deň po dlhú dobu.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 30 000
- Nominálna životnosť: 30 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: Nie
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Upevnenie click!FIX: áno
- Snímač zotmenia: Nie
- Ohraničené svetelné lúče: Nie
- Možnosť stmievania: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- FFP – Frustration Free Pack (balík na zamedzenie starostiam): Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: Nie
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu a zotmenia: Nie
- Snímač pohybu: Nie
- Dokonale vhodné na vytváranie atmosféry: áno
- Dokonale vhodné na orientačné osvetlenie: áno
- Prenosné: Nie
- Vráťane ochrannej objímky: Nie
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie
- Odolný vysokokvalitný materiál: áno
- Možnosť voľného otáčania všetkými smermi: áno
- Slnečná energia: Nie
- Sklápacia hlava (nahor-nadol): Manual
- Nabíjanie cez USB: Nie
- Ústredný prvok: Nie
- Ústredný prvok: Nie
- Typ konektora: No plug

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 45
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 110

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kuchyňa, Spálňa, Jedáleň, Obývacia izba, Kancelária, Hala
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné/nástenné bodové svietidlá
- EyeComfort: áno
- Doplňkové funkcie: ClickFix, Možnosť stmievania

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 1,09 kg
- Dĺžka kábla: 1 120
- Celková výška: 82 mm
- Celková dĺžka: 560 mm
- Celková šírka: 60 mm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 2000
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Teplé biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Áno
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: F
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 18
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno
- Počet svetelných zdrojov: 4
- Montážne možnosti: Vstavané svietidlo

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514435438
- Netto hmotnosť: 1,09 kg
- Brutto hmotnosť: 1,38 kg
- Výška: 57,7 cm
- Dĺžka: 7,2 cm
- Šírka: 9,2 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.272

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com