

PHILIPS

Smart LED žiarovka RGB
A80, päťica E27, 2452 lm

Smart LED

Milióny farieb

Nastaviteľná biela

Stmievanie

Ovládanie aplikáciou WiZ alebo
hlasom

8719514437319



Rozšírte možnosti domáceho osvetlenia

Premeňte priestor inteligentným osvetlením, ktoré sa prispôsobí každému okamihu. Nastavte atmosféru jasným svetlom v miliónoch farieb, ako aj prednastavenými režimami ako Krb či Oceán. Ľahko prepínajte medzi chladným, energizujúcim bielym svetlom a teplými, relaxačnými tónmi s nastaviteľným rozsahom od 2200 K do 6500 K a jemne doladte jas od 100 % až po 1 % pre úplnú kontrolu.

Inteligentné ovládanie

- Connected by WiZ
- Smart ovládanie

Inteligentné funkcie

- Detekcia pohybu SpaceSense

Inteligentné zariadenia

- Certifikácia Matter

Svetelné režimy

- Milióny farieb
- Nastav. biele svetlo
- Stmievanie

Hlavné prvky

Connected by WiZ

Ovládajte osvetlenie aplikáciou WiZ, príslušenstvom alebo hlasovými povelmi cez asistenta inteligentnej domácnosti (kompatibilné so systémom Alexa aj Google Home).

Smart ovládanie



Ovládajte osvetlenie asistentom inteligentnej domácnosti cez aplikáciu WiZ, príslušenstvo alebo hlasové príkazy (kompatibilné s Alexa aj Google Home).

Detekcia pohybu SpaceSense



Pomocou integrovanej technológie SpaceSense premeňte svoje svetlá na snímače pohybu, ktoré sa automaticky rozsvietia, keď vstúpite do miestnosti – stačí vám dve alebo viacero svetiel či zariadení Connected by WiZ.

Certifikácia Matter



Ovládajte preferovaným asistentom inteligentnej domácnosti – kompatibilita so systémom Matter zaisťuje bezproblémovú integráciu s Alexou, Google Home a Apple Home.

Milióny farieb




Vyberte ľubovoľnú farbu z palety alebo siahnite po predvolenom režime, ako napríklad Krb alebo Oceán, na navodenie úžasnej atmosféry a nálady.

Nastav. biele svetlo



Ľahko prepínajte medzi chladnými modrastými odtieňmi pre lepšiu viditeľnosť a sústredenie a jemnými teplými odtieňmi pre večerný oddych (rozsah CCT 2 200 K – 6 500 K).

Stmievanie



Svetlo môžete plynulo stmievať z plného jasu až na 1 % a nastaviť si tak ideálnu úroveň osvetlenia na čokoľvek, čo práve robíte.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: A80
- Päťka: E27
- Typ skla: Matné
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Možnosť stmievania: áno

Rozmery žiarovky

- Hmotnosť: 0,3 kg

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
- Koeficient zachovania svetelného toku: 70%
- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Integrované LED: áno
- Slnečná energia: Nie
- Teplé žiarivé stmievateľné svetlo: Nie

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 90
- Teplota farieb: 2200–6500 K
- Kategória farby svetla: Farebné
- Nominálny svetelný tok: 2452 lm
- Doba spustenia: <0.5 s
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 132

Rozličné

- EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

- Prúd: 140 mA

Informácie na balení

- EAN: 8719514437319
- EOC: 871951443731900
- Názov produktu: PHI WFB 150W A80 E27 922-65 RGB 1PF/6

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5
- Napätie: AC 220–240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 150 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): E
- Výkon: 18,5 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 19

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 16,3 mm
- Celková dĺžka: 16,3 mm
- Celková šírka: 8,3 mm

Menovité hodnoty

- Menovitá životnosť: 15 000
- Menovitý svetelný tok: 2452 lm
- Menovitý výkon: 18.5 W

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50–60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 1901103
- Referenčný svetelný tok: Sphere

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: áno

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Určená dĺžka podpory: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. počet príslušenstva: 9999
- Kompatibilné operačné systémy: iOS, Android
- Komunikačný protokol: Hue Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita so systémami tretích strán: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Shortcuts
- Funkcionalita Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514437319
- Netto hmotnosť: 0,22 kg
- Brutto hmotnosť: 0,31 kg
- Výška: 21,6 cm
- Dĺžka: 10,5 cm
- Šírka: 10,7 cm



Dátum vydania:
2026-07-22
Verzia: 0.241

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com