

PHILIPS

Žiarovka 4,9 W (ekv.
40 W) P45 E14

Smart LED

Plné farby

Plast

Pripojte a hneď používajte

Ovládanie aplikáciou WiZ alebo
hlasom



8719514437333



Farebné svetlo, ktoré zodpovedá vašej nálade

Použite farebné odtiene svetla vo svojom interiéri pomocou inteligentnej plnofarebnej LED žiarovky Philips s päticou E14. Táto žiarovka disponuje pripojením WiZ. Môžete ju ovládať pomocou existujúceho pripojenia Wi-Fi alebo pomocou aplikácie WiZ či hlasových povelov.

Inteligentné ovládanie

- Connected by WiZ

Inteligentné funkcie

- Detekcia pohybu SpaceSense

Inteligentné zariadenia

- Certifikácia Matter

Hlavné prvky

Connected by WiZ

Plne kompatibilné so všetkými produktmi Connected by WiZ – použite aplikáciu WiZ na nastavenie a odomknutie všetkých výhod inteligentného osvetlenia.

Detekcia pohybu SpaceSense



Pomocou integrovanej technológie SpaceSense premeňte svoje svetlá na snímače pohybu, ktoré sa automaticky rozsvietia, keď vstúpíte do miestnosti – stačí vám dve alebo viacero svetiel či zariadení Connected by WiZ.

Certifikácia Matter



Ovládajte preferovaným asistentom inteligentnej domácnosti – kompatibilita so systémom Matter zaisťuje bezproblémovú integráciu s Alexou, Google Home a Apple Home.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: P45
- Päťica: E14
- Typ skla: Matné
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Možnosť stmievania: áno

Rozmery žiarovky

- Hmotnosť: 0,05 kg

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
- Koeficient zachovania svetelného toku: 70%
- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Integrované LED: áno
- Slnecná energia: Nie
- Teplé žiarivé stmievateľné svetlo: Nie

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 90
- Teplota farieb: 2200–6500 K
- Kategória farby svetla: Farebné
- Nominálny svetelný tok: 470 lm
- Doba spustenia: <0.5 s
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 95

Rozličné

- EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

- Prúd: 40 mA

Informácie na balení

- EAN: 8719514437333
- EOC: 871951443733300
- Názov produktu: PHI WFB 40W P45 E14 922-65 RGB 1PF/6

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5
- Napätie: AC 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 40 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F
- Výkon: 4,9 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 5

Rozmery a hmotnosť výrobu

- Celková výška: 10,1 mm
- Celková dĺžka: 10,1 mm
- Celková šírka: 4,5 mm

Menovité hodnoty

- Menovitá životnosť: 15 000
- Menovitý svetelný tok: 470 lm
- Menovitý výkon: 4.9 W

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 1901151
- Referenčný svetelný tok: Sphere

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: áno

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Určená dĺžka podpory: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. počet príslušenstva: 9999
- Komunikačný protokol: Hue Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita so systémami tretích strán: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Shortcuts
- Funkcionalita Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8719514437333
- Netto hmotnosť: 0,05 kg
- Brutto hmotnosť: 0,09 kg
- Výška: 16 cm
- Dĺžka: 7 cm
- Šírka: 7 cm



Dátum vydania:
2026-06-06
Verzia: 0.364

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com