

# PHILIPS

Sviečková žiarovka v tradičnom štýle, číra, 12 W, S26, E14

LED

2700 K

110 lm

15 000 h



8719514441415



## Žiarovka ako žiadna iná

Žiarovky Philips LED poskytujú krásne teplé biele svetlo, výnimočne dlhú životnosť a výraznú úsporu energie od prvej minúty používania. Vďaka čistému a elegantnému dizajnu je táto žiarovka skvelou náhradou za tradičné číre žiarovky.

### Svetlo vysokej kvality

- Navrhnuté pre pohodlie vašich očí

### Vytvorte to správne osvetlenie svojho domova

- Jednoduchá LED žiarovka na každodenné použitie

# Hlavné prvky

## Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí



Nie je ťažké pochopiť, že nevhodné osvetlenie môže byť pre oči namáhavé. Ak je svetlo príliš jasné, oslňuje. Ak je príliš jemné, vnímate jeho blikanie. Teraz si môžete svoje prostredie jemne osvietiť LED svetelnými zdrojmi navrhnutými tak, aby boli príjemné pre oči. V domácnosti si tak vytvoríte dokonalé prostredie.

## Jednoduchá LED žiarovka na každodenné použitie

LED žiarovka na každodenné použitie od spoločnosti Philips je dokonale vhodná na bežné svietenie. Vyžaruje krásne svetlo a je spoľahlivá. To sú vlastnosti, ktoré očakávate od LED žiarovky Philips za dostupnú cenu.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: S26
- Päťica: E14
- Možnosť stmievania: Nie
- Povrchová úprava žiarovky: Číra
- Materiál žiarovky: Sklo

## Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Nominálna životnosť: 15 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 270 stupeň (stupne)
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 110 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Kód farby: 827 | CCT of 2700K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 110 lm/W

## Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

## Informácie na balení

- EAN: 8719514441415
- EOC: 871951444141500
- Názov produktu: LED classic 12W T25S E14 CL ND SRT6

## Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.4
- Napätie: 230 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 12 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): E
- Spotreba: 1 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 1

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 61 mm
- Celková dĺžka: 61 mm
- Celková šírka: 26 mm

## Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50
- Registračné číslo EPREL: 1031263

## Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8719514441415
- Netto hmotnosť: 0,01 kg
- Brutto hmotnosť: 0,02 kg
- Výška: 14,7 cm
- Dĺžka: 3 cm
- Šírka: 7,5 cm



Dátum vydania:  
2025-08-30  
Verzia: 0.332

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)