

PHILIPS

Stolné svietidlo
Rock

Stolové svietidlá

5 000 K

Biela

Možnosť stmievania

8719514443815



Príjemné LED svetlo, ktoré je šetrné k vašim očiam

Vďaka robustnému dizajnu a optimálnemu výkonu je stolové svietidlo Philips LED Performance ideálnym svietidlom, ktoré prinesie kvalitu a jas do každého domáceho priestoru. Komfortné svetlo, ktoré je šetrné k vašim očiam.

Prvotriedna kvalita

- EyeComfort – svetlo príjemné na oči

Hlavné prvky

EyeComfort

Nekvalitné osvetlenie môže spôsobiť namáhanie očí. Mnohí z nás trávajú veľa času v interiéri, a preto je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby bola vaša domácnosť správne osvetlená. Naše produkty pri testovaní vyhovujú

prísnyim kritériám týkajúcim sa napríklad blikania, stroboskopického efektu, oslnenia, podania farieb a stmievacích efektov, vďaka ktorým spĺňajú požiadavky koncepcie EyeComfort. LED svetelné zdroje od spoločnosti Philips poskytujú príjemné

svetlo, a to počas celej svojej životnosti, vďaka čomu už viac ako desaťročie poskytujú trvalý svetelný výkon, ako aj kvalitu a farbu svetla. Prejdite na osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči. Vaše oči vám podakujú.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Obdĺžnik

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Plast

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
- Koeficient zachovania svetelného toku: 70%
- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahŕnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 5000 K
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 18

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývací izba, Kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stolové svietidlá
- EyeComfort: áno
- Doplnkové funkcie: Možnosť stmievania

Iné vlastnosti

- Prúd: 1000 mA

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čistá hmotnosť: 0,25 kg
- Celková výška: 284 mm
- Celková dĺžka: 176 mm
- Celková šírka: 85 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 90
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Denné svetlo
- Napájanie zo siete: 5 V
- Typ batérie: INR18650
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Áno
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 5
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda III – bezpečné, veľmi nízke napätie

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy:
Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514443815
- Netto hmotnosť: 0,25 kg
- Brutto hmotnosť: 0,3 kg
- Výška: 17,2 cm
- Dĺžka: 9,8 cm
- Šírka: 9,8 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.490

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com