

# PHILIPS

Bodové svetidlo  
50 W, PAR16, GU10 x3

LED

2700 K

355 lm

15 000 h



8719514452503



## Teplé biele svetlo nekompromisnej kvality

Tradičné tvary, ktoré poznáte a obľubujete. Vďaka najnovšej energetickej úspornej technológii LED používajú o približne 85 % menej energie než tradičné žiarovky, pričom vydržia 10-krát dlhšie.

### Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná halogénovej reflektorovej žiarovke

### Vytvorte to správne osvetlenie svojho domova

- Dokonalé riešenie na zvýrazňujúce osvetlenie
- Dokonalé riešenie na celkové osvetlenie miestnosti

# Hlavné prvky

## Náhrada za halogénovú bodovú žiarovku



Moderná a výkonná reflektorová žiarovka LED s nádherné tvarovaným dizajnom a štandardnými rozmermi. Dokonalá ekologická náhrada za tradičné halogénové reflektorové žiarovky.

## Dokonalé riešenie na zvýrazňujúce osvetlenie



Vďaka tradičnému širokému 36° uhlu svetelného výstupu je táto bodová žiarovka LED vhodná na zvýrazňujúce aj všeobecné osvetlenie. Dá sa použiť v zapustených a závesných svietidlách. Ideálne na použitie v kuchyniach, na

osvetlenie kuchynských ostrovčekov, ale aj obývačiek a jedální.

## Dokonalé riešenie na všeobecné osvetlenie



Moderné osvetlenie so štandardnými žiarovkami LED od spoločnosti Philips na všeobecné osvetlenie, ideálne na celkové osvetlenie miestnosti.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Smerový reflektor
- Päťica: GU10
- Povrchová úprava žiarovky: Číra
- Možnosť stmievania: Nie
- Materiál žiarovky: Sklo

## Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

## Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 36
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 355 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5
- Kód farby: 827 | CCT of 2700K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 77

## Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

## Informácie na balení

- EAN: 8719514452503
- EOC: 871951445250300
- Názov produktu: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND 3CT/8 EC

## Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5
- Napätie: 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 50
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F
- Výkon: 4,6
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 5

**Rozmery a hmotnosť výrobku**

- Celková výška: 54 mm
- Celková dĺžka: 54 mm
- Celková šírka: 50 mm

**Menovité hodnoty**

- Menovitá maximálna intenzita: 700 cd

**Servis**

- Záruka: 2 roky

**Technické špecifikácie**

- Frekvencia: 50-60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 387358

**Žiarovka**

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

**Podporované systémy a aplikácie**

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC – produkt: 8719514452503
- Netto hmotnosť: 0,15 kg
- Brutto hmotnosť: 0,19 kg
- Výška: 11,4 cm
- Dĺžka: 5,2 cm
- Šírka: 10,6 cm



Dátum vydania:  
2026-07-04  
Verzia: 0.366

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)