

PHILIPS

Zapustené svetidlo
Diamond Cut, 4,5 W,
105 mm

Zapustené bodové
svietidlá

3 000 K

Biela

8719514453203



Špičkové svetlo a štýl

Toto LED stropné svetidlo Philips sa perfektne hodí k interiéru vášho domova a ponúka osvetlenie pohodlné pre oči.

Jednoduchá obsluha

- Bezproblémová inštalácia, ktorá nevyžaduje káble.

Bezpečnosť

- Žiadne škodlivé UV žiarenie

Materiál a povrchová úprava

- Kovový materiál vysokej kvality


Hlavné prvky

Jednoduchá inštalácia

Žiadne škodlivé UV žiarenie

Výrobok je navrhnutý tak, aby odstraňoval akékoľvek potenciálne škodlivé UV žiarenie.

Kovový materiál vysokej kvality



Trvanlivý a atraktívny kovový materiál s výraznou povrchovou úpravou.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Okrúhle

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Plast

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 25 rok (roky)
- Koeficient zachovania svetelného toku: 70%
- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 25 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 110 stupeň (stupne)
- Konzistentnosť farieb: 5 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 3000 K
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 88 lm/W

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývací izba, Jedáleň, Kuchyňa, Kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Zapustené bodové svetidlá
- EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

- Prúd: 42 mA

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.45

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,099 kg
- Zapustená vzdialenosť: 2 mm
- Celková výška: 49,5 mm
- Celková dĺžka: 105 mm
- Celková šírka: 105 mm
- Recessed Ceiling cutout: 8.0-9.0 cm x 8.0-9.0 cm

Servis

- Záruka: 1 rok

Technické špecifikácie

- Priemer: 105 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 400
- Farba svetla: 3000
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 4.5
- Kód IP: IP20 | Ochrana pred dotykou rukou
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojitou izoláciou



Dátum vydania:
2025-09-24
Verzia: 0.238

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com