

PHILIPS

Zapustené svetidlo
Diamond Cut, 3,5 W,
95 mm

Zapustené bodové
svietidlá

3 000 K

Čierna



8719514453265



Špičkové svetlo a štýl

Toto LED stropné svetidlo Philips sa perfektne hodí k interiéru vášho domova a ponúka osvetlenie pohodlné pre oči.

Jednoduchá obsluha

- Bezproblémová inštalácia, ktorá nevyžaduje káble.

Bezpečnosť

- Žiadne škodlivé UV žiarenie

Materiál a povrchová úprava

- Kovový materiál vysokej kvality


Hlavné prvky

Jednoduchá inštalácia

Žiadne škodlivé UV žiarenie

Výrobok je navrhnutý tak, aby odstraňoval akékoľvek potenciálne škodlivé UV žiarenie.

Kovový materiál vysokej kvality



Trvanlivý a atraktívny kovový materiál s výraznou povrchovou úpravou.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Okrúhle

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Plast

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 25 rok (roky)
- Koeficient zachovania svetelného toku: 70%
- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000

Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 110 stupeň (stupne)
- Konzistentnosť farieb: 5 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Čas zahrievania na 60 % svetla: <2

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývacia izba, Jedáleň, Kuchyňa, Domáca kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Zapustené bodové svetidlá
- EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

- Prúd: 36 mA
- Účinnosť: 85 lm/W

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.45

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,083 kg
- Dĺžka výrezu: 6.8–8.0 cm
- Šírka výrezu: 6.8–8.0 cm
- Výška: 4,95 cm
- Dĺžka: 9,5 cm
- Zapustená vzdialenosť: 0,2 cm
- Šírka: 9,5 cm

Servis

- Záruka: 1 rok

Technické špecifikácie

- Životnosť až: 25 000 h
- Priemer: 95 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 300
- Farba svetla: 3000
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- LED: áno
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 3.5
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II



Dátum vydania:
2025-02-14
Verzia: 0.270

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com