

PHILIPS

Stropné/nástenné
bodové svetidlo Meranti

Stropné/nástenné bodové
svietidlá

Bez žiarovky

Čierna

ClickFix



8719514465374



Dôraz kladený na štýl

Začleňte toto praktické bodové svetidlo Philips do svojej domácnosti. Vyberte si žiarovku LED Philips s päticou GU10 podľa svojho obľúbeného štýlu bodového svetidla a zabezpečte si tým vysokú kvalitu a dlhotrvajúci svetelný výkon.

Špeciálne vlastnosti

- Nastaviteľná bodová hlavica

Vynikajúci dizajn na dosiahnutie optimálneho svetelného efektu

- Kvalitný materiál s dlhou životnosťou

Hlavné prvky

Nastaviteľná bodová hlavica



Nasmerujte svetlo tam, kde je potrebné najviac – stačí jednoducho nastaviť, otočiť alebo sklopiť bodovú hlavicu lampy.

Materiály vysokej kvality

Toto bodové svietidlo je zhotovené z kvalitných materiálov s dlhou životnosťou a vynikajúcou povrchovou úpravou. To je zárukou kvalitného a odolného produktu, ktorý skrášli a rozžiari vašu domácnosť skrášľovať počas mnohých rokov.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Upevnenie click!FIX: áno
- Integrované LED: áno

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kuchyňa, Spálňa, Obývací izba, Kancelária, Hala
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné/nástenné bodové svietidlá
- EyeComfort: Nie
- Doplňkové funkcie: ClickFix

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,2 kg
- Celková výška: 155 mm
- Celková dĺžka: 80 mm
- Celková šírka: 80 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: -
- Technológia žiarovky: LED
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Objímka/päťica: GU10
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 35W
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 35
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Počet svetelných zdrojov: 1

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8719514465374
- Netto hmotnosť: 0,2 kg
- Brutto hmotnosť: 0,29 kg
- Výška: 13 cm
- Dĺžka: 10 cm
- Šírka: 12 cm



Dátum vydania:
2026-05-30
Verzia: 0.323

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com