

# PHILIPS

Stojanové svetidlo/  
osvetlenie ciest Tyla, 1,2 W

Exteriérové svetidlá

3 000 K

Antracit

Snímač; Solárne; Odolné voči vode



8719514476936



## Naše zatiaľ energeticky najúspornejšie LED svetidlá

Spoločnosť Philips vyvinula mimoriadne účinné solárne exteriérové LED svetidlo, ktoré využíva novú technológiu znižujúcu emisie uhlíka, plytvanie materiálom a spotrebu energie. Neskutočná životnosť 50 000 hodín je viac než 5-násobne dlhšia v porovnaní s podobnými exteriérovými LED svetidlami Philips. Presne toto potrebujeme na dosiahnutie udržateľnejšieho života na planéte.

### Jednoduchá inštalácia

- Nevyžaduje sa žiadna kabeláž

### Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Dlhá životnosť až 50 000 hodín
- Mimoriadne účinné solárne napájanie

### Špičkové svetlo LED

- 5-ročná záruka na systém LED

### Prvotriedna kvalita

- Vysokokvalitný hliník a špičkové syntetické materiály

8719514476936

**Navrhnuté na použitie vonku**

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

**Špeciálne vlastnosti**

- Svetlo s dvojitým jasom
- Integrovaný snímač pohybu so snímačom zotmenia

# Hlavné prvky

## Nevyžaduje sa žiadna kabeláž




Toto svetlo je napájané výhradne solárnou energiou a nevyžaduje žiadne elektrické vedenie, preto ho môžete ľahko umiestniť alebo premiestniť kamkoľvek na záhrade alebo v inom vonkajšom priestore.

## Dlhá životnosť až 50 000 hodín



Spoločnosť Philips poskytuje štandardnú 2-ročnú záruku na vlastné svetidlo, ale aj 5-ročnú záruku na LED systém (LED modul a predradník).

## Mimoriadne účinné solárne napájanie



Tieto svetidlá využívajú systém Philips Ultra Efficient Solar, preto na plne nabitú batériu vydržia svietiť až 40 hodín, čo postačí na celú noc dokonca aj za veľmi zlého počasia alebo keď je zamračené.

## 5-ročná záruka na systém LED



Spoločnosť Philips poskytuje štandardnú 2-ročnú záruku na vlastné svetidlo, ale aj 5-ročnú záruku na LED systém (LED modul a predradník).

## Vysokokvalitný hliník a špičkové syntetické materiály



Toto svetidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitného lisovaného hliníka a špičkových syntetických materiálov.

## IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

## Svetlo s dvojitým jasom

Funkcia dvojitého jasu umožňuje navodiť flexibilnú a pôsobivú atmosféru, pričom intenzita vyžarovania sa vždy prispôbi situácii. Pokiaľ sa nič nedeje, svetlo je stlmené, avšak len čo prídu ľudia, automaticky sa rozjasnia.

## Integrovaný snímač pohybu so snímačom zotmenia



Tieto svetlá sú vybavené vstavaným snímačom pohybu, preto keď sa za tmy vraciate domov, automaticky vás privítajú, rovnako sa rozsvietia aj vtedy, keď k vám príde návšteva. Jedinečná funkcia „od súmraku do úsvitu“ automaticky zapne svetlá, keď sa vonku zotmie, čo je ideálne pre dlhé letné večery alebo vašu bezpečnosť.

# Technické údaje

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Antracitová
- Materiál: Hliník

## Životnosť

- Nominálna životnosť: 50 000 h

## Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- 5 ročná záruka na modul LED: áno
- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Dvojsmerné svetelné lúče: Nie
- Upevnenie click!FIX: áno
- Snímač zotmenia: áno
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu: áno
- Slniečna energia: áno
- Teplé biele svetlo: Nie
- Ústredný prvok: Nie

## Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

## Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada a terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stojanové svietidlá/osvetlenie ciest
- EyeComfort: Nie
- LED inovácie: UltraEfficient
- Doplnkové funkcie: Snímač, Solárne osvetlenie, Odolné voči vode

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,82 kg
- Výška: 40 cm
- Dĺžka: 16 cm
- Šírka: 15,8 cm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 250
- Farba svetla: 3000
- Napájanie zo siete: 4 V
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: A
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 1.2 W
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda III
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie

## Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8719514476936
- Netto hmotnosť: 0,77 kg
- Brutto hmotnosť: 1,22 kg
- Výška: 44 cm
- Dĺžka: 20 cm
- Šírka: 20 cm



Dátum vydania:  
2025-05-01  
Verzia: 0.376

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spolažnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)