

PHILIPS


Prízemné bodové/
prízemné hrotové/hrotové
svietidlo, 6 W

Exteriérové svietidlá

2700 K

Čierna

Nízke napätie; Odolné voči vode



8719514477094



Záhradné svietidlo, ktoré jednoducho zapnete do siete, pripojíte a môžete si ho vychutnať

Nízkonapäťový rad Philips GardenLink ponúka rad vonkajších svietidiel, ktoré si môžete ľahko a bezpečne namontovať sami. K jednému napájaciemu zdroju sa dá pripojiť niekoľko svietidiel, môžete ich však zapojiť aj do štandardnej zásuvky, a potom ľahko pridať ďalšie svietidlá alebo ich podľa potreby premiestniť. Zapojenie je jednoduché a vďaka nízkemu napätiu nehrozí vašim deťom ani domácim miláčikom žiadne nebezpečenstvo.

Jednoduché používanie

- Kompatibilita so všetkými svietidlami a príslušenstvom GardenLink
- Jednoduchá inštalácia pomocou konektorov Twist & Lock

Bezpečné použitie

- Výnimočne bezpečný výrobok s nízkym napätím 12 V

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Dlhá životnosť až 25 000 hodín

Špičkové svetlo LED

- 5-ročná záruka na systém LED

Prvotriedna kvalita

- Vysokokvalitný hliník a skutočné sklo

Navrhnuté na použitie vonku

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

Hlavné prvky

Kompatibilita so všetkými svetidlami a príslušenstvom GardenLink

Všetky svetidlá GardenLink sú vybavené totožným konektorom Twist & Lock, ktorý uľahčuje ich inštaláciu a pripojenie. Svetidlá a príslušenstvo môžete presúvať podľa toho, ako sa menia vaše predstavy o vonkajšom osvetlení, a osvetliť tak každý kút záhrady.

Jednoduchá inštalácia pomocou konektorov Twist & Lock

Mimoriadne jednoduchá inštalácia a prepojenie rôznych výrobkov pomocou konektorov Twist & Lock. Svetlá jednoducho zapojíte a ďalej sa nemusíte o nič starať!

Výnimočne bezpečný výrobok s nízkym napätím 12 V

Nízkonapäťové svetlá (12 V) môžete bezpečne inštalovať sami bez rizika úrazu elektrickým prúdom – a bez profesionálneho elektrikára.

Dlhá životnosť až 25 000 hodín



Spolehlivé, vysokokvalitné svetlo LED vydrží až 25 000 hodín, preto sa z hľadiska údržby celé roky nemusíte ničoho obávať a každú noc si môžete užívať dokonalé záhradné osvetlenie.

5-ročná záruka na systém LED




Spoločnosť Philips poskytuje štandardnú 2-ročnú záruku na vlastné svetidlo, ale aj 5-ročnú záruku na LED systém (LED modul a predradník).

Vysokokvalitný hliník a skutočné sklo



Toto svetidlo od spoločnosti Philips je vytvorené špeciálne pre vonkajšie priestory. Je odolné a trvácne, takže bude vašu záhradu osvetľovať mnoho nocí. Je vyrobené z vysoko kvalitného lisovaného hliníka a skutočného skla.

IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov

Životnosť

- Nominálna životnosť: 25 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Snímač zotmenia: Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu: Nie
- Slniečna energia: Nie
- Teplé biele svetlo: áno

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Prízemné bodové svetidlá/hroty
- EyeComfort: Nie
- Doplňkové funkcie: Nízke napätie, Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,24 kg
- Celková výška: 119 mm
- Celková dĺžka: 72 mm
- Celková šírka: 118 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 600
- Farba svetla: 2700 K
- Napájanie zo siete: 12 V
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: F
- Kód IP: IP44 | Ochrana pred dotykom káblom a odolnosť proti ostriekaniu
- Trieda ochrany: Trieda III – bezpečné, veľmi nízke napätie
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno



Dátum vydania:
2025-08-30
Verzia: 0.359

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com