

# PHILIPS

Prízemné bodové/  
prízemné hrotové/hrotové  
svietidlo, 6 W

Exteriérové svietidlá

2700 K

Čierna

Nízke napätie; Odolné voči vode



8719514477216



## Záhradné svietidlo, ktoré jednoducho zapnete do siete, pripojíte a môžete si ho vychutnať

Nízkonapäťový rad Philips GardenLink ponúka rad vonkajších svietidiel, ktoré si môžete ľahko a bezpečne namontovať sami. K jednému napájaciemu zdroju sa dá pripojiť niekoľko svietidiel, môžete ich však zapojiť aj do štandardnej zásuvky, a potom ľahko pridať ďalšie svietidlá alebo ich podľa potreby premiestniť. Zapojenie je jednoduché a vďaka nízkemu napätiu nehrozí vašim deťom ani domácim miláčikom žiadne nebezpečenstvo.

### Jednoduché používanie

- Kompatibilita so všetkými svietidlami a príslušenstvom GardenLink
- Jednoduchá inštalácia pomocou konektorov Twist & Lock

### Bezpečné použitie

- Výnimočne bezpečný výrobok s nízkym napätím 12 V

**Dlhodobé riešenia osvetlenia**

- Dlhá životnosť až 25 000 hodín

**Špičkové svetlo LED**

- 5-ročná záruka na systém LED

**Prvotriedna kvalita**

- Materiály vysokej kvality

**Navrhnuté na použitie vonku**

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

# Hlavné prvky

## Kompatibilita so všetkými svetidlami a príslušenstvom GardenLink

Všetky sietidlá GardenLink sú vybavené totožným konektorom Twist & Lock, ktorý uľahčuje ich inštaláciu a pripojenie. Svetidlá a príslušenstvo môžete presúvať podľa toho, ako sa menia vaše predstavy o vonkajšom osvetlení, a osvetliť tak každý kút záhrady.

## Jednoduchá inštalácia pomocou konektorov Twist & Lock

Mimoriadne jednoduchá inštalácia a prepojenie rôznych výrobkov pomocou konektorov Twist & Lock. Svetlá jednoducho zapojíte a ďalej sa nemusíte o nič starať!

## Výnimočne bezpečný výrobok s nízkym napätím 12 V

Nízkonapäťové svetlá (12 V) môžete bezpečne inštalovať sami bez rizika úrazu elektrickým prúdom – a bez profesionálneho elektrikára.

## Dlhá životnosť až 25 000 hodín



Spolehlivé, vysokokvalitné svetlo LED vydrží až 25 000 hodín, preto sa z hľadiska údržby celé roky nemusíte ničoho obávať a každú noc si môžete užívať dokonalé záhradné osvetlenie.

## 5-ročná záruka na systém LED




Spoločnosť Philips poskytuje štandardnú 2-ročnú záruku na vlastné svetidlo, ale aj 5-ročnú záruku na LED systém (LED modul a predradník).

## Materiály vysokej kvality



Toto exteriérové svetidlo Philips je vyrobené z vysokokvalitných materiálov so špičkovou povrchovou úpravou. Výsledkom je zaručene pevný a trvácny produkt, ktorý za každého počasia odolá hrdzi a tvorbe škvrn.

## IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

# Technické údaje

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov

## Životnosť

- Nominálna životnosť: 25 000

**Environmentálne otázky**

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

**Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo**

- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Snímač zotmenia: Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu: Nie
- Slniečna energia: Nie

**Priestor záhrady**

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

**Vlastnosti svetla**

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K

**Rozličné**

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Prízemné bodové svetidlá/hroty
- EyeComfort: Nie
- Doplňkové funkcie: Nízke napätie, Odolné voči vode

**Spotreba energie**

- Výkon: 6

**Rozmery a hmotnosť výrobku**

- Čista hmotnosť: 0,66 kg
- Celková výška: 119 mm
- Celková dĺžka: 72 mm
- Celková šírka: 118 mm

**Servis**

- Záruka: 2 roky

**Technické špecifikácie**

- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 600
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Teplé biele svetlo
- Napájanie zo siete: 220 – 240 V
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: F
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojistou izoláciou
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno

**Žiarovka**

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

**Podporované systémy a aplikácie**

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC - produkt: 8719514477216
- Netto hmotnosť: 0,66 kg
- Brutto hmotnosť: 0,88 kg
- Výška: 23 cm
- Dĺžka: 9 cm
- Šírka: 24,5 cm



Dátum vydania:  
2026-05-30  
Verzia: 0.355

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)