

PHILIPS

Stojanové svetidlo/
osvetlenie ciest, 3 W

Exteriérové svetidlá

2700 K

Antracit

Nízke napätie; Odolné voči vode



8719514477377



Záhradné svetidlo, ktoré jednoducho zapnete do siete, pripojíte a môžete si ho vychutnať

Nízkonapäťový rad Philips GardenLink ponúka rad vonkajších svetidiel, ktoré si môžete ľahko a bezpečne namontovať sami. K jednému napájaciemu zdroju sa dá pripojiť niekoľko svetidiel, môžete ich však zapojiť aj do štandardnej zásuvky, a potom ľahko pridať ďalšie svetidlá alebo ich podľa potreby premiestniť. Zapojenie je jednoduché a vďaka nízkemu napätiu nehrozí vašim deťom ani domácim miláčikom žiadne nebezpečenstvo.

Jednoduché používanie

- Kompatibilita so všetkými svetidlami a príslušenstvom GardenLink
- Jednoduchá inštalácia pomocou konektorov Twist & Lock

Bezpečné použitie

- Výnimočne bezpečný výrobok s nízkym napätím 12 V

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Dlhá životnosť až 25 000 hodín

Špičkové svetlo LED

- 5-ročná záruka na systém LED

Prvotriedna kvalita

- Materiály vysokej kvality

Navrhnuté na použitie vonku

- IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom

Hlavné prvky

Kompatibilita so všetkými svietidlami a príslušenstvom GardenLink

Všetky svietidlá GardenLink sú vybavené totožným konektorom Twist & Lock, ktorý uľahčuje ich inštaláciu a pripojenie. Svietidlá a príslušenstvo môžete presúvať podľa toho, ako sa menia vaše predstavy o vonkajšom osvetlení, a osvetliť tak každý kút záhrady.

Jednoduchá inštalácia pomocou konektorov Twist & Lock

Mimoriadne jednoduchá inštalácia a prepojenie rôznych výrobkov pomocou konektorov Twist & Lock. Svetlá jednoducho zapojíte a ďalej sa nemusíte o nič starať!

Výnimočne bezpečný výrobok s nízkym napätím 12 V

Nízkonapäťové svetlá (12 V) môžete bezpečne inštalovať sami bez rizika úrazu elektrickým prúdom – a bez profesionálneho elektrikára.

Dlhá životnosť až 25 000 hodín



Spoločnosť Philips poskytuje štandardnú 2-ročnú záruku na vlastné svietidlo, ale aj 5-ročnú záruku na LED systém (LED modul a predradník).

5-ročná záruka na systém LED



Spoločnosť Philips poskytuje štandardnú 2-ročnú záruku na vlastné svietidlo, ale aj 5-ročnú záruku na LED systém (LED modul a predradník).

Materiály vysokej kvality



Toto exteriérové svietidlo Philips je vyrobené z vysokokvalitných materiálov so špičkovou povrchovou úpravou. Výsledkom je zaručene pevný a trvácny produkt, ktorý za každého počasia odolá hrdzi a tvorbe škvrn.

IP44 – odolné voči poveternostným vplyvom



Toto vonkajšie svetlo Philips je špeciálne navrhnuté do vlhkého vonkajšieho prostredia a bolo prísne testované na odolnosť voči vode. Krytie IP44 znamená, že je certifikované na ochranu proti prachu a striekajúcej vode – ideálne na bežné vonkajšie použitie.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Antracitová
- Materiál: Nehrdzavejúca oceľ

Životnosť

- Nominálna životnosť: 25 000 h

Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- 5 ročná záruka na modul LED: áno
- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Ochrana proti korózii, ochrana proti prachu: áno
- Snímač zotmenia: Nie
- Úplne odolné voči poveternostným vplyvom: áno
- Integrované LED: áno
- Snímač pohybu: Nie
- Slniečna energia: Nie
- Teplé biele svetlo: áno

Priestor záhrady

- Priestor záhrady: Záhrada a terasa

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada a terasa
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stojanové svietidlá/osvetlenie ciest
- EyeComfort: Nie
- Doplňkové funkcie: Nízke napätie, Odolné voči vode

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 1,6 kg
- Výška: 34,9 cm
- Dĺžka: 12 cm
- Šírka: 12 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 600
- Farba svetla: 2700 K
- Napájanie zo siete: 220 – 240 V
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: F
- Náhradná žiarovka s maximálnym wattovým výkonom: 3 W
- Kód IP: IP44
- Trieda ochrany: Trieda II
- Vymeniteľný svetelný zdroj: áno



Dátum vydania:
2025-05-06
Verzia: 0.338

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com