

PHILIPS

Zapustené svetidlo
Diamond Cut UltraEfficient,
2 W, 95 mm

Mimoriadne účinné

3 000 K

Biela

8719514494589



Špičkové svetlo a štýl

Spoločnosť Philips vyvinula mimoriadne účinné stropné svetidlo, ktoré využíva novú technológiu znižujúcu emisie uhlíka, plytvanie materiálom a spotrebu energie. Neskutočná životnosť 50 000 hodín je viac než 3-násobne dlhšia v porovnaní s podobnými stropnými LED svetidlami Philips, pričom využíva len 50 % energie. Presne toto potrebujeme na dosiahnutie udržateľnejšieho života na planéte.

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Spoločnosť Philips ponúka záruku 5 rokov na modul LED a ovládač

Svetelný efekt

- Veľmi kvalitný difúzer. Jemné svetlo s rovnomerným vyžarovaním

Materiál a povrchová úprava

- Kovový materiál vysokej kvality


Hlavné prvky

5-ročná záruka na systém LED




K štandardnej 2-ročnej záruke na toto svietidlo ponúka spoločnosť Philips 5-ročnú záruku na systém LED, teda na modul LED a ovládač tejto lampy.

Veľmi kvalitný difúzor. Jemné svetlo s rovnomerným vyžarovaním



Tento difúzor vysokej kvality rozptyľuje jemné svetlo rovnomerne po vašich miestnostiach.

Kovový materiál vysokej kvality



Trvanlivý a atraktívny kovový materiál s výraznou povrchovou úpravou.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Okrúhle

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov, Plast

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 51 rok (roky)
- Koeficient zachovania svetelného toku: 70%
- Počet zapnutí a vypnutí: 25 000
- Nominálna životnosť: 50 000 h

Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 110 stupeň (stupne)
- Konzistentnosť farieb: 5 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Čas zahrievania na 60 % svetla: <2

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývacia izba, Jedáleň, Kuchyňa, Domáca kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Zapustené bodové svietidlá
- EyeComfort: áno
- LED inovácie: UltraEfficient

Iné vlastnosti

- Prúd: 22 mA
- Účinnosť: 180 lm/W

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.35

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,083 kg
- Dĺžka výrezu: 6.8–8.0 cm
- Šírka výrezu: 6.8–8.0 cm
- Výška: 4,95 cm
- Dĺžka: 9,5 cm
- Zapustená vzdialenosť: 0,2 cm
- Šírka: 9,5 cm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Priemer: 95 mm
- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 360
- Farba svetla: 3000
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svetidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 2
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II



Dátum vydania:
2025-05-06
Verzia: 0.330

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com