

# PHILIPS

Nástenné  
prevedenie

ProjectLine

Okrúhly tvar

prirodzené biele svetlo 4 000 K

1 400 lm

PHILIPS

ProjectLine

LED wall mount

1400  
lm

15W

4000K

LED

35.000h  
IP65

REAL  
PROs

REAL  
QUALITY



Professional quality for your project

8719514954311



## Profesionálna kvalita pre váš projekt

Energeticky úsporná a profesionálna kvalita LED (interiérového) nástenného svetidla. Nástenné svetidlo ProjectLine s prirodzeným bielym svetlom podporuje úsporu energie a možno ho namontovať na stenu aj na strop. Ideálne sa hodí do chodieb, (verejných) vstupných priestorov, na osvetlenie verandy, bezpečnostné osvetlenie a na osvetlenie schodísk.

### Voľba udržateľného rozvoja

- Šetrite energiu od chvíle, keď stlačíte vypínač.

### Rozhodnite sa pre svetlo vysokej kvality

- Môžete sa spoľahnúť na to, čo sa uvádza na balení Philips

### Životnosť

- Dlhá životnosť až 35 000 hodín

# Hlavné prvky

## Energeticky úsporné

Všetky energeticky úsporné produkty spoločnosti Philips šetria energiu od chvíle, keď stlačíte vypínač. Počas svojho životného cyklu používajú menej kW a tým zaistia aj nižšie účty za elektrickú energiu. Úroveň úspory energie sa líši podľa typu a technológie svietidiel.

## Spoľahlivá kvalita

Spoločnosť Philips pri svojich svietidlách dodržiava to, čo sľubuje. Informáciám na balení Philips o svetelnom toku, životnosti a ekvivalentnom príkone v porovnaní s klasickými žiarovkami môžete dôverovať.

## Dlhá životnosť až 35 000 hodín

LED technológia Philips predĺži životnosť vášho výrobku až na 35 000 hodín.

# Technické údaje

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: PVC
- Povrchová úprava optického krytu: Opálové
- Materiál optického krytu: Polykarbonát

## Životnosť

- Rozsah okolitých teplôt: -20 až +40 °C

## Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

## Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 110
- Index podania farieb (CRI): 80
- Tolerancia svetelného toku: +/-10%
- Kód farby: 840 neutrálna biela
- Konštantný svetelný výkon: Nie
- Náhradná teplota chromatickosti (nom.): 4000
- Počiatková chromatickosť: (0.38,0.38) SDCM <6
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Rozptyl svetelného lúča svietidla: 110°
- Svetelný tok: 1 400
- Maximálna úroveň stmievania: Nevzťahuje sa na zariadenie
- Optický materiál: Polykarbonát
- Typ optiky: Široké vyžarovanie
- Teplota okolia pri výkone Tq: 25 °C
- Sýta červená (R9): <50
- Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM): 1,6
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 90
- Jednotná miera oslnenia CEN: Not applicable

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa, Hotel, Reštaurácie
- Doplnkové funkcie: ProjectLine, Odolné voči vode

**Iné vlastnosti**

- Značka CE: Áno
- V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno
- Fotobiologické riziko: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Špecifikácia fotobiologického rizika: 0,2 m

**Príkon**

- Vstupné napätie: 220 až 240
- Nárazový prúd: 8
- Čas zapínania: 1,2
- Účinnosť (zlomok): 0.7

**Spotreba energie**

- Výkon: 15
- Tolerancia spotreby: +/-10%

**Rozmery a hmotnosť výrobu**

- Celková výška: 66

**Servis**

- Záruka: 3 roky

**Technické špecifikácie**

- Priemer: 182 mm
- Technológia žiarovky: LED
- Kód IP: IP65
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojitou izoláciou
- Zapojenie: Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 2-pólová
- Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 35 000 h: 5
- Stmievateľné: Nie
- Driver/napájacia jednotka/transformátor: -
- Vráťane napájača: Áno
- Značka horľavosti: Na montáž na bežne horľavých povrchoch
- Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3: 1
- Požiarna odolnosť: Teplota 650 °C, trvanie 30 s
- Sieťová frekvencia: 50 or 60
- Kód krytia IP (mechanický náraz): IK06 | 1 J
- Počet jednotiek predradníka: 1 jednotka
- Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B: 10
- Vhodné pre náhodné prepínanie: Áno

**Žiarovka**

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

**Podporované systémy a aplikácie**

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

**Rozmery a hmotnosť balenia**

- EAN/UPC - produkt: 8719514954311
- Netto hmotnosť: 0,39 kg
- Brutto hmotnosť: 0,46 kg
- Výška: 7,2 cm
- Dĺžka: 18,4 cm
- Šírka: 18,4 cm



Dátum vydania:  
2026-05-30  
Verzia: 0.272

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)