

# PHILIPS

## Lištové svietidlo


ProjectLine

120 cm

Teplé biele svetlo 3 000 K

2 700 lm

8719514954366



## Profesionálna kvalita pre váš projekt

Energeticky účinné LED lištové svietidlá, profesionálne LED svetlá na rôzne využitia. Lištové svietidlo ProjectLine s vysokou intenzitou teplého bieleho svetla podporuje úsporu energie a je použiteľné v širokej škále aplikácií. Lištové svietidlo je vhodné na nástennú (horizontálnu) a stropnú montáž.

### **Voľba udržateľného rozvoja**

- Šetrite energiu od chvíle, keď stlačíte vypínač.

### **Rozhodnite sa pre svetlo vysokej kvality**

- Môžete sa spoľahnúť na to, čo sa uvádza na balení Philips

### **Životnosť**

- Dlhá životnosť až 35 000 hodín

# Hlavné prvky

## Energeticky úsporné

Všetky energeticky úsporné produkty spoločnosti Philips šetria energiu od chvíle, keď stlačíte vypínač. Počas svojho životného cyklu používajú menej kW a tým zaistia aj nižšie účty za elektrickú energiu. Úroveň úspory energie sa líši podľa typu a technológie svietidiel.

## Spoločnosť Philips

Spoločnosť Philips pri svojich svietidlách dodržiava to, čo sľubuje. Informáciám na balení Philips o svetelnom toku, životnosti a ekvivalentnom príkone v porovnaní s klasickými žiarovkami môžete dôverovať.

## Dlhá životnosť až 35 000 hodín

LED technológia Philips predĺži životnosť vášho výrobku až na 35 000 hodín.

# Technické údaje

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba telesa: Biela
- Materiál telesa: Polykarbonát
- Povrchová úprava optického krytu: Opálové
- Materiál optického krytu: Polykarbonát

## Životnosť

- Rozsah okolitých teplôt: -20 až +40 °C

## Záruka

- Záručná lehota: 2 roky

## Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Uhol vyžarovania svetelného zdroja: 120°
- Tolerancia svetelného toku: +/-10%
- Kód farby: 830 teplá biela
- Konštantný svetelný výkon: Nie
- Náhradná teplota chromatickosti (nom.): 3000
- Počiatková chromatickosť: (0.43,0.40) SDCM <6
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Rozptyl svetelného lúča svietidla: 120°
- Svetelný tok: 2 700 lm
- Maximálna úroveň stmievania: Nevzťahuje sa na zariadenie
- Optický materiál: Polykarbonát
- Typ optiky: Symetrická
- Teplota okolia pri výkone Tq: 25 °C
- Sýta červená (R9): <50
- Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM): 1,6
- Jednotná miera oslnenia CEN: Not applicable
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 92 lm/W

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Hotel a reštaurácia, Záhrada a terasa
- Doplnkové funkcie: ProjectLine, Odolné voči vode

**Iné vlastnosti**

- Značka CE: Áno
- V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno
- Fotobiologické riziko: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Špecifikácia fotobiologického rizika: 0,2 m

**Príkon**

- Vstupné napätie: 220-240
- Nárazový prúd: 12,3
- Čas zapínania: 0,197
- Účinnosť (zlomok): 0.9

**Spotreba energie**

- Spotreba: 30 W
- Tolerancia spotreby: +/-10%

**Rozmery a hmotnosť výrobku**

- Celková výška: 27
- Celková dĺžka: 1 200
- Celková šírka: 70

**Technické špecifikácie**

- Kábel: 0,2 m kábel bez zástrčky
- Zapojenie: Voľný privod/káble
- Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 35 000 h: 5 %
- Vráťane napájača: Áno
- Materiál upevnenia: Nehrdzavejúca oceľ
- Značka horľavosti: Na montáž na bežne horľavých povrchoch
- Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3: 1
- Požiarna odolnosť: Teplota 650 °C, trvanie 30 s
- Krytie IP: IP20 | Ochrana pred dotykcom rukou
- Sieťová frekvencia: 50 or 60
- Kód krytia IP (mechanický náraz): IK03 | 0,3 J
- Počet jednotiek predradníka: 1 jednotka
- Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B: 75
- Trieda ochrany IEC: Bezpečnostná trieda II
- Vhodné pre náhodné prepínanie: Áno
- Stmievateľné: Nie



Dátum vydania:  
2025-01-28  
Verzia: 0.310

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spolažnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)