

PHILIPS

Svetlomet

ProjectLine

50 W

prírodné biele svetlo 4 000 K

Zabudovaný snímač pohybu

PHILIPS

ProjectLine

LED outdoor floodlight



4750
lm

50W

4000K

LED

35.000h

IP65

REAL
PROs

REAL
QUALITY



Professional quality for your project

8719514954557



Profesionálna kvalita pre váš projekt

Vodotesné, robustné LED svetlá na vonkajšie použitie. Svetlomet Projectline podporuje úsporu energie a je masívny vďaka kovovému materiálu a odolnosti voči poveternostným vplyvom. V rámci zabudovaného snímača pohybu možno upraviť nastavenie dosahu, času a svetelnej citlivosti. Ideálne sa v prípade potreby hodí na osvetlenie plôch pred (verejnými) budovami a za nimi, ako sú parkoviská, príjazdové cesty, záhrady alebo miesta, kde sa pracuje.

Voľba udržateľného rozvoja

- Šetrite energiu od chvíle, keď stlačíte vypínač.

Rozhodnite sa pre svetlo vysokej kvality

- Môžete sa spoľahnúť na to, čo sa uvádza na balení Philips

Životnosť

- Dlhá životnosť až 35 000 hodín

Hlavné prvky

Energeticky úsporné

Všetky energeticky úsporné produkty spoločnosti Philips šetria energiu od chvíle, keď stlačíte vypínač. Počas svojho životného cyklu používajú menej kW a tým zaistia aj nižšie účty za elektrickú energiu. Úroveň úspory energie sa líši podľa typu a technológie svietidiel.

Spoločnosť Philips

Spoločnosť Philips pri svojich svietidlách dodržiava to, čo sľubuje. Informáciám na balení Philips o svetelnom toku, životnosti a ekvivalentnom príkone v porovnaní s klasickými žiarovkami môžete dôverovať.

Dlhá životnosť až 35 000 hodín

LED technológia Philips predĺži životnosť vášho výrobku až na 35 000 hodín.

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov
- Povrchová úprava optického krytu: Číra
- Materiál optického krytu: Tvrdené sklo
- Tvar optického krytu: Ploché
- Typ optického krytu: Sklo

Životnosť

- Rozsah okolitých teplôt: -25 až +40 °C

Environmentálne otázky

- Hodnotenie trvalej udržateľnosti: Unclassified

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Tolerancia svetelného toku: +/-10%
- Kód farby: 840 neutrálna biela
- Náhradná teplota chromatickosti (nom.): 4000
- Odchýlka poč. indexu podania farieb: 0
- Počiatočná chromatickosť: (0.380, 0.380) SDCM <6
- Kód radu svetelného zdroja: LED
- Typ systému svetelného zdroja: LED
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Rozptyl svetelného lúča svietidla: 110°
- Svetelný tok: 4 750
- Optický materiál: Sklo
- Typ optiky, exteriér: Symetrická
- Materiál reflektora: Polykarbonát
- Teplota okolia pri výkone Tq: 25 °C
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 95
- Pomer svetla vyžarovaného nahor: 0

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Záhrada, Terasa, Hotel, Reštaurácie
- Doplnkové funkcie: ProjectLine, Odolné voči vode

Iné vlastnosti

- Značka CE: Áno
- Značka ENEC: -
- V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno
- Fotobiologické riziko: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Špecifikácia fotobiologického rizika: 0,2 m

Príkon

- Vstupné napätie: 220 až 240
- Nárazový prúd: 1,08
- Čas zapínania: 0,058
- Účinnosť (zlomok): 0.9

Spotreba energie

- Výkon: 50
- Tolerancia spotreby: +/-10%

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 57
- Celková dĺžka: 223
- Celková šírka: 210

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Technológia žiarovky: LED
- Kód IP: IP65
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Kábel: 0,6 m kábel bez zástrčky
- Zapojenie: Voľný privod/káble
- Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 35 000 h: 5
- Stmievateľné: Nie
- Driver/napájacia jednotka/transformátor: -
- Vráťane napájača: Áno
- Účinná vystavená plocha: 0,018
- Materiál upevnenia: Oceľ
- Značka horľavosti: Na montáž na bežne horľavých povrchoch
- Sieťová frekvencia: 50 or 60
- Kód krytia IP (mechanický náraz): IK05 | 0,7 J
- Montážne zariadenie: Nastaviteľná montážna konzola
- Počet jednotiek predradníka: 1 jednotka
- Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B: 43
- Ochrana pred prepätím (bežný/ diferenciálny režim): EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV)

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8719514954557
- Netto hmotnosť: 0,7 kg
- Brutto hmotnosť: 0,77 kg
- Výška: 6,3 cm
- Dĺžka: 21,8 cm
- Šírka: 21,9 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.249

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com