

PHILIPS

Zapustené svetidlo
Meson, 5,5 W, 90 mm

Zapustené bodové
svietidlá

4 000 K

Biela

8720169174122



Príjemné svetlo v štíhlejšom prevedení

Rozžiarte svoj priestor pomocou stropného svetidla Philips EyeComfort LED, ktoré ponúka pohodlný zdroj svetla šetrný k vašim očiam.

Jednoduchá obsluha

- Ideálne pre miestnosti s nízkymi stropmi, tvorí nerušivé a nenápadné upevnenie.

Životnosť

- Dlhá životnosť až 15 000 hodín

Vysokokvalitné LED svetidlo, ktoré vydrží desiatky rokov

- Znížené oslnenie. Väčšie pohodlie.

Hlavné prvky

Vhodné pre nízke stropyŠtíhly dizajn Dlhá životnosť až 15 000 hodín

LED technológia Philips predĺži životnosť vášho výrobku až na 15 000 hodín.

Rad EyeComfort s technológiou Interlaced Optics

Technológia Interlaced Optics vylepšuje celkový svetelný zážitok vo vašom bežnom živote. Technológia mikrošošoviek potlačených 3D vzormi, ktoré pomáhajú rozptyľovať svetlo,

vytvára rovnomerné rozloženie svetla významne znižujúce oslnenie. Toto osvetlenie nie je len mäkké a rovnomerné, je aj príjemné na oči. Prakticky svetlo prerozdeľuje, preto sú osvetlené oblasti menej oslnené.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Okrúhle

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Plast

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
- Koeficient zachovania svetelného toku: 70%
- Počet zapnutí a vypnutí: 7 500
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 100
- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 4000 K
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 69

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kuchyňa, Spálňa, Jedáleň, Obývacia izba, Kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Zapustené bodové svietidlá
- EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

- Prúd: 46 mA

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,036 kg
- Zapustená vzdialenosť: 87 mm
- Celková výška: 35 mm
- Celková dĺžka: 90 mm
- Celková šírka: 90 mm
- Zapustený výrez v strope: 8.0 cm x 8.0 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Priemer: 90 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 550
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Chladné biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 5.5
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II – s dvojistou izoláciou

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy:
Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169174122
- Netto hmotnosť: 0,11 kg
- Brutto hmotnosť: 0,15 kg
- Výška: 11,8 cm
- Dĺžka: 9,3 cm
- Šírka: 9,3 cm



Dátum vydania:
2026-07-08
Verzia: 0.325

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com