

# PHILIPS

Bodové svetidlo  
50 W, PAR16, GU10

Mimoriadne účinné

3 000 K

375 lm

50 000 h



8720169174306



## Žiarovka ako žiadna iná

Bodové žiarovky Philips LED sa vyznačujú koncentrovaným lúčom svetla, výnimočne dlhou životnosťou a výraznou úsporou energie. Táto bodová žiarovka je ideálnou dlhodobou náhradou za 50 W bodové žiarovky s päticou GU10.

### Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná štandardnej halogénovej žiarovke

### Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Žiarovka s dlhou životnosťou – vydrží až 50 rokov

### Vysokokvalitné LED svetidlo, ktoré vydrží desiatky rokov

- Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí

# Hlavné prvky

**Tvarom aj veľkosťou podobná štandardnej halogénovej žiarovke**



Moderná, výkonná, energeticky úsporná štandardná žiarovka LED s nádherne tvarovaným dizajnom a štandardnými rozmermi. Dokonalá ekologická náhrada za tradičné štandardné halogénové žiarovky.

**Žiarovka s dlhou životnosťou – vydrží až 50 rokov**



Vďaka výdrži až do 50 000 hodín už nemusíte tak často vymieňať žiarovky a môžete si užívať toto dokonalé riešenie na osvetlenie aj viac ako 50 rokov.

**Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí**



Je ľahké vidieť, ako môže nekvalitné osvetlenie namáhať oči. Príliš jasné osvetlenie oslňuje. Príliš slabé osvetlenie spôsobuje blikanie. Teraz môžete jemne osvetliť svoj svet pomocou LED diód navrhnutých tak, aby nezaťažovali oči a vytvorili dokonalú atmosféru do vášho domova.

## Technické údaje

### Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Smerový reflektor
- Päťica: GU10
- Povrchová úprava žiarovky: Číra
- Možnosť stmievania: Nie
- Materiál žiarovky: Sklo

### Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 50 000

### Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

### Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

### Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 36
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 3000 K
- Nominálny svetelný tok: 375 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5
- Kód farby: 830 | CCT of 3000K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 178

### Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort, UltraEfficient

### Informácie na balení

- EAN: 8720169174306
- EOC: 872016917430600
- Názov produktu: LEDClassic 50W GU10 WH 36D ND UE SRT4

### Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.4
- Napätie: AC 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 50
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): A
- Výkon: 2,1
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 3

### Rozmery a hmotnosť výrobu

- Celková výška: 54 mm
- Celková dĺžka: 54 mm
- Celková šírka: 50 mm

### Menovité hodnoty

- Menovitá maximálna intenzita: 680 cd

### Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 1428240

### Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

### Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

### Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8720169174306
- Netto hmotnosť: 0,05 kg
- Brutto hmotnosť: 0,12 kg
- Výška: 13,2 cm
- Dĺžka: 5,3 cm
- Šírka: 6,3 cm



Dátum vydania:  
2026-05-30  
Verzia: 0.431

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)