

# PHILIPS

Stropné/nástenné  
bodové svetidlo Bracia

Stropné/nástenné bodové  
svietidlá

2700 K

Čierna

ClickFix



8720169174825



## Štýlové LED bodové svetlá jasne osvetlia každú miestnosť vašej domácnosti

Rad LED bodových svetiel Bracia je určený na osvetlenie domácnosti teplým bielym svetlom. Nadčasové vyhotovenie a kvalita spoločnosti Philips predstavujú dokonalé riešenie, ktoré vydrží veľa rokov. Nastaviteľná hlava a široký uhol vyžarovania zaistia veľkorysé osvetlenie každej miestnosti, či už ide o obývaciu izbu alebo o chodbu. Bodové svetlá Bracia sa dokonale hodia aj na osvetlenie kuchynských pracovných plôch alebo iných miest, kde potrebujete dostatok žiarivého svetla.

### Jednoduché používanie

- Nastaviteľná bodová hlavica

### Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Úspora až 80 % energie
- Dlhá životnosť až 25 000 hodín

### Špičkové svetlo LED

- 5-ročná záruka na systém LED

**Prvotriedna kvalita**

- Kvalitný materiál s dlhou životnosťou

**Špeciálne vlastnosti**

- Žiarivé svetlo s rovnomerným vyžarovaním

**Svetlo vysokej kvality**

- EyeComfort – svetlo, ktoré je šetrné k vašim očiam

# Hlavné prvky

### Nastavitelná bodová hlavica



Nasmerujte svetlo tam, kde je potrebné najviac – stačí jednoducho nastaviť, otočiť alebo sklopiť bodovú hlavicu svietidla.

### Úspora až 80 % energie



LED svetelné zdroje ušetria až 80 % energie oproti tradičnému osvetleniu pri rovnakom svetelnom výkone. Kúpou LED svietidla Philips začnete šetriť peniaze ihneď. Každý svetelný zdroj, ktorý nahradíte LED svetelným zdrojom, znamená okamžité zníženie účtu za elektrinu.

### Dlhá životnosť až 25 000 hodín



Spoľahlivé, vysokokvalitné LED svietidlo vydrží až 25 000 hodín, preto sa z hľadiska údržby celé roky nemusíte ničoho obávať a v domácnosti si vytvoríte dokonalé svetelné prostredie.

### 5-ročná záruka na systém LED



Spoločnosť Philips poskytuje štandardnú 2-ročnú záruku na vlastné svietidlo, ale aj 5-ročnú záruku na LED systém (LED modul a predradník).

### Kvalitný materiál s dlhou životnosťou

Tento bodový svetelný zdroj je zhotovený z kvalitných materiálov s dlhou životnosťou a vynikajúcou povrchovou úpravou. To je zárukou kvalitného a odolného produktu, ktorý bude skrášľovať a osvetľovať vašu domácnosť mnohé roky.

### Žiarivé svetlo s rovnomerným vyžarovaním

Výberom tohto svietidla s harmonickým vyžarovaním svetla skutočne vyžarovanie svetla rovnomerne osvetľuje svoje miestnosti.

### EyeComfort – svetlo, ktoré je šetrné k vašim očiam



Nekvalitné osvetlenie môže namáhať oči. Mnohí z nás trávia veľa času v interiéri, a preto je veľmi dôležité, aby ste mali správne osvetlenú domácnosť. Naše výrobky spĺňajú najprísnejšie skúšobné kritériá, vrátane blikania, stroboskopického efektu, oslnenia, podania farieb a efektov tlmenia, a spĺňajú preto požiadavky normy EyeComfort. LED svietidlá Philips nielen vyžarujú príjemné svetlo, ale zároveň si tieto charakteristiky uchovávajú po celú dobu životnosti. Dokážu zaistiť svetlo nemennej kvality, intenzity a farby viac než desať rokov.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov

## Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000
- Nominálna životnosť: 25 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Upevnenie click!FIX: áno
- Integrované LED: áno

## Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 110
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 100

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kuchyňa, Spálňa, Obývací izba, Kancelária, Hala
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné/nástenné bodové svetidlá
- EyeComfort: áno
- Doplňkové funkcie: ClickFix

## Iné vlastnosti

- Prúd: 47 mA

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,22 kg
- Celková výška: 125 mm
- Celková dĺžka: 90 mm
- Celková šírka: 90 mm

## Servis

- Záruka: 5 rokov

## Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 550
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Teplé biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Energetická trieda priloženého zdroja svetla: F
- Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 5.5
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Počet svetelných zdrojov: 1

## Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

## Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

## Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169174825
- Netto hmotnosť: 0,22 kg
- Brutto hmotnosť: 0,28 kg
- Výška: 12 cm
- Dĺžka: 9,6 cm
- Šírka: 9,6 cm



Dátum vydania:  
2026-07-04  
Verzia: 0.356

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)