

PHILIPS


Stropné/nástenné
bodové svetidlo Bracia,
3x

Stropné/nástenné bodové
svetidlá

2700 K

Čierna

ClickFix



8720169174863



Štýlové LED bodové svetlá jasne osvetlia každú miestnosť vašej domácnosti

Rad LED bodových svetiel Bracia je určený na osvetlenie domácnosti teplým bielym svetlom. Nadčasové vyhotovenie a kvalita spoločnosti Philips predstavujú dokonalé riešenie, ktoré vydrží veľa rokov. Nastaviteľná hlava a široký uhol vyžarovania zaistia veľkorysé osvetlenie každej miestnosti, či už ide o obývaciu izbu alebo o chodbu. Bodové svetlá Bracia sa dokonale hodia aj na osvetlenie kuchynských pracovných plôch alebo iných miest, kde potrebujete dostatok žiarivého svetla.

Jednoduché používanie

- Nastaviteľná bodová hlavica

Dlhodobé riešenia osvetlenia

- Úspora až 80 % energie
- Dlhá životnosť až 25 000 hodín

Špičkové svetlo LED

- 5-ročná záruka na systém LED

Prvotriedna kvalita

- Kvalitný materiál s dlhou životnosťou

Špeciálne vlastnosti

- Žiarivé svetlo s rovnomerným vyžarovaním

Svetlo vysokej kvality

- EyeComfort – svetlo, ktoré je šetrné k vašim očiam

Hlavné prvky

Nastavitelná bodová hlavica



Nasmerujte svetlo tam, kde je potrebné najviac – stačí jednoducho nastaviť, otočiť alebo sklopiť bodovú hlavicu svietidla.

Úspora až 80 % energie



LED svetelné zdroje ušetria až 80 % energie oproti tradičnému osvetleniu pri rovnakom svetelnom výkone. Kúpou LED svietidla Philips začnete šetriť peniaze ihneď. Každý svetelný zdroj, ktorý nahradíte LED svetelným zdrojom, znamená okamžité zníženie účtu za elektrinu.

Dlhá životnosť až 25 000 hodín



Spoľahlivé, vysokokvalitné LED svietidlo vydrží až 25 000 hodín, preto sa z hľadiska údržby celé roky nemusíte ničoho obávať a v domácnosti si vytvoríte dokonalé svetelné prostredie.

5-ročná záruka na systém LED



Spoločnosť Philips poskytuje štandardnú 2-ročnú záruku na vlastné svietidlo, ale aj 5-ročnú záruku na LED systém (LED modul a predradník).

Kvalitný materiál s dlhou životnosťou

Tento bodový svetelný zdroj je zhotovený z kvalitných materiálov s dlhou životnosťou a vynikajúcou povrchovou úpravou. To je zárukou kvalitného a odolného produktu, ktorý bude skrášľovať a osvetľovať vašu domácnosť mnohé roky.

Žiarivé svetlo s rovnomerným vyžarovaním

Výberom tohto svietidla s harmonickým vyžarovaním svetla skutočne vyžarovanie svetla rovnomerne osvetľuje svoje miestnosti.

EyeComfort – svetlo, ktoré je šetrné k vašim očiam



Nekvalitné osvetlenie môže namáhať oči. Mnohí z nás trávia veľa času v interiéri, a preto je veľmi dôležité, aby ste mali správne osvetlenú domácnosť. Naše výrobky spĺňajú najprísnejšie skúšobné kritériá, vrátane blikania, stroboskopického efektu, oslnenia, podania farieb a efektov tlmenia, a spĺňajú preto požiadavky normy EyeComfort. LED svietidlá Philips nielen vyžarujú príjemné svetlo, ale zároveň si tieto charakteristiky uchovávajú po celú dobu životnosti. Dokážu zaistiť svetlo nemennej kvality, intenzity a farby viac než desať rokov.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Čierna
- Materiál: Kov

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000
- Nominálna životnosť: 25 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Upevnenie click!FIX: áno
- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 110
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 100

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kuchyňa, Spálňa, Jedáleň, Obývacia izba, Kancelária, Hala
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné/nástenné bodové svetidlá
- EyeComfort: áno
- Doplňkové funkcie: ClickFix

Iné vlastnosti

- Prúd: 112 mA

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,63 kg
- Celková výška: 125 mm
- Celková dĺžka: 430 mm
- Celková šírka: 80 mm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svetidla v lúmenoch: 1650
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Teplé biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Energetická trieda pribaleného zdroja svetla: F
- Vrátane žiarovky s wattovým výkonom: 16,5
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením
- Vymeniteľný svetelný zdroj: Nie
- Počet svetelných zdrojov: 3

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169174863
- Netto hmotnosť: 0,63 kg
- Brutto hmotnosť: 0,82 kg
- Výška: 44 cm
- Dĺžka: 10,4 cm
- Šírka: 13 cm



Dátum vydania:
2026-07-04
Verzia: 0.361

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com