

PHILIPS

Žiarovka v tradičnom štýle, jantárová, 25 W, T32, E27

LED

1 800 K

250 lm

15 000 h



8720169191419



Navrhnuté tak, aby boli vidieť

Nová kolekcia Deco zmení váš domov vďaka dokonalkej kombinácii (teplého) bieleho svetla a čistého minimalistického osvetlenia.

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná štandardnej žiarovke

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Trubice s dlhou životnosťou – vydržia až 15 rokov
- Úspora až 90 % energie

Atraktívny dizajn pôsobí elegantne, keď svetlo zapnete, aj keď ho vypnete

- LED v retro štýle

Hlavné prvky

Náhrada za štandardnú tradičnú žiarovku



Vďaka svojmu peknému tvaru a známym rozmerom predstavuje moderné osvetlenie v podobe energeticky úspornej štandardnej LED žiarovky. Perfektne udržateľná náhrada za štandardné tradičné žiarovky.

15 000-hodinová priemerná výdrž



Vďaka výdrži až 15 000 hodín už nemusíte tak často vymieňať trubice a môžete si užívať toto dokonalé riešenie osvetlenia aj viac ako 15 rokov.

Úspora až 90 % energie



LED svetlá vám ušetria energiu bez toho, aby ste sa museli uspokojiť s nižšou kvalitou svetla. Výmenou existujúcich wolfrámových alebo halogénových žiaroviek ihneď ušetríte vyše 90 % elektrickej energie.

Retro (2 000 K a 2 200 K)

Predstavte si vintage vzhľad tradičného osvetlenia s výhodami LED. So žiarovkami Philips Vintage LED s vláknom môžete mať klasický vzhľad, ktorý máte radi, s energetickou účinnosťou, ktorú potrebujete. Dodáva tradičnú farbu a jantárovú žiaru staromódneho žiarovkového osvetlenia. Číra jantárovo tónovaná sklenená žiarovka, mosadzná základňa a retro štýl vlákna LED dodávajú dekoratívnemu osvetleniu vo vašej domácnosti retro nádych. Zložitá zatočené vlákno navodzuje útulnú a hrejivú atmosféru.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová lustrová žiarivka
- Päťica: E27
- Možnosť stmievania: Nie
- Povrchová úprava žiarovky: Jantárová
- Materiál žiarovky: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 20 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 1800 K
- Nominálny svetelný tok: 250 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Kód farby: 818 | CCT of 1800K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 80 lm/W

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort
- Doplnkové funkcie: Dekoratívne

Informácie na balení

- EAN: 8720169191419
- EOC: 872016919141900
- Názov produktu: LED T32 25W 1800K E27 NDSRT Amber 1PF

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.4
- Napätie: AC 230 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 25 W
- Spotreba: 3,1 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 4

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 106 mm
- Celková dĺžka: 106 mm
- Celková šírka: 32 mm

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60



Dátum vydania:
2025-09-10
Verzia: 0.401

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com