

PHILIPS

LEDtube EM T8

LED

500 mm

4 000 K

G13



8720169194090



Odolné LED pracovné osvetlenie s vynikajúcou kvalitou svetla

Vymeňte svoje staré žiarivkové trubice za modernú a energeticky úspornú technológiu LED – prejdite rýchlo a jednoducho na LED trubicové svietidlá značky Philips. Toto LED trubicové svietidlo Philips sa ideálne hodí tam, kde potrebujete veľa svetla.

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- LED svetlá vám ušetria energiu bez toho, aby ste sa museli uspokojiť s nižšou kvalitou svetla. Keď vymeníte svoje existujúce žiarivky (ktoré od roku 2023 predpisy Európskej únie zakazujú), okamžite ušetríte viac než 50 % energie.

Vysokokvalitné LED svietidlo, ktoré vydrží desiatky rokov

- Vďaka životnosti 15 000 hodín nemusíte tak často meniť svetelné zdroje a viac než 15 rokov si môžete vychutnávať dokonalé riešenie osvetlenia.

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarivky

- Dokonalá náhrada lineárnych žiariviek, ktorá sa bez úpravy hodí do existujúcich svietidiel. Jednoducho ich zapojíte a nemusíte si robiť starosti s novou elektroinštaláciou.

Hlavné prvky

Ušetrí v porovnaní so žiarivkami viac než 50 % energie

**Dlhá životnosť – 15 000 hodín
Rýchla a jednoduchá montáž**

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: T8
- Päťica: G13
- Možnosť stmievania: Nie
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Materiál žiarovky: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 240 stupeň (stupne)
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 4000 K
- Nominálny svetelný tok: 600 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5
- Kód farby: 840 | CCT of 4000K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 100 lm/W

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort

Informácie na balení

- EAN: 8720169194090
- EOC: 872016919409000
- Názov produktu: LED T8 450mm 6W G13 CW 1CT/4

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5
- Napätie: 220-240 V
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F
- Spotreba: 6
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 6

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 452 mm
- Celková dĺžka: 452 mm
- Celková šírka: 28 mm

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Registračné číslo EPREL: 1419053
- Kompatibilita s predradníkmi: EM

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169194090
- Netto hmotnosť: 0,08 kg
- Brutto hmotnosť: 0,1 kg
- Výška: 51,8 cm
- Dĺžka: 3,1 cm
- Šírka: 3,1 cm



Dátum vydania:
2025-08-30
Verzia: 0.435

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spolažnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com