

PHILIPS

Bodové svetidlo
50 W, PAR16, GU10

Mimoriadne účinné

2700 K

375 lm

50 000 h



8720169194830



Žiarovka ako žiadna iná

Bodové žiarovky Philips LED sa vyznačujú koncentrovaným lúčom svetla, výnimočne dlhou životnosťou a výraznou úsporou energie. Táto bodová žiarovka je ideálnou dlhodobou náhradou za 50 W bodové žiarovky s päticou GU10.

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarovky

- Tvarom aj veľkosťou podobná štandardnej halogénovej žiarovke

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Žiarovka s dlhou životnosťou – vydrží až 50 rokov

Vysokokvalitné LED svetidlo, ktoré vydrží desiatky rokov

- Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí

Hlavné prvky

Tvarom aj veľkosťou podobná štandardnej halogénovej žiarovke



Moderná, výkonná, energeticky úsporná štandardná žiarovka LED s nádherné tvarovaným dizajnom a štandardnými rozmermi. Dokonalá ekologická náhrada za tradičné štandardné halogénové žiarovky.

Žiarovka s dlhou životnosťou – vydrží až 50 rokov



Vďaka výdrži až do 50 000 hodín už nemusíte tak často vymieňať žiarovky a môžete si užívať toto dokonalé riešenie na osvetlenie aj viac ako 50 rokov.

Navrhnutá s ohľadom na pohodlie vašich očí



Je ľahké vidieť, ako môže nekvalitné osvetlenie namáhať oči. Príliš jasné osvetlenie osľuňuje. Príliš slabé osvetlenie spôsobuje blikanie. Teraz môžete jemne osvetliť svoj svet pomocou LED diód navrhnutých tak, aby nezatažovali oči a vytvorili dokonalú atmosféru do vášho domova.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Smerový reflektor
- Päťica: GU10
- Povrchová úprava žiarovky: Číra
- Možnosť stmievania: Nie
- Materiál žiarovky: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 50 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Integrované LED: áno

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 36
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Nominálny svetelný tok: 375 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 0.5
- Kód farby: 827 | CCT of 2700K
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 178

Rozličné

- EyeComfort: áno
- LED inovácie: EyeComfort, UltraEfficient

Informácie na balení

- EAN: 8720169194830
- EOC: 872016919483000
- Názov produktu: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND UE SRT4

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.4
- Napätie: AC 220–240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 50
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): A
- Výkon: 2,1
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 3

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 54 mm
- Celková dĺžka: 54 mm
- Celková šírka: 50 mm

Menovité hodnoty

- Menovitá maximálna intenzita: 680 cd

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50–60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 1428242

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169194830
- Netto hmotnosť: 0,05 kg
- Brutto hmotnosť: 0,12 kg
- Výška: 13,2 cm
- Dĺžka: 5,3 cm
- Šírka: 6,3 cm



Dátum vydania:
2026-07-01
Verzia: 0.411

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com