

# PHILIPS

Stropné svetidlo  
Mauve, 24 W, štvorcové


Stropné svetidlá

2700 K

Biela



8720169195493



## Príjemné LED svetlo, ktoré je šetrné k vašim očiam

Svetidlá Philips LED vyžarujú svetlo určené pre pohodlie vašich očí

### Svetelný efekt

- Toto stropné svetidlo je vybavené technológiou Interlaced Optics, ktorá inteligentne rozdeľuje svetlo, a tým zlepšuje celkový zážitok z osvetlenia. Optika tohto svetidla sa vyznačuje pyramídovou mikroštruktúrou, ktorá svetlo rozptyľuje a rovnomerne rozdeľuje, čím menej namáha oči.

### Jednoduchá obsluha

- Jednoduchá inštalácia

### Svetelný efekt

- Rovnomerné vyžarovanie svetla

### Prvotriedna kvalita

- Jednoduché čistenie

# Hlavné prvky

## Štruktúrovaná optika

Toto stropné svietidlo je vybavené technológiou Interlaced Optics, ktorá inteligentne rozdeľuje svetlo, a tým zlepšuje celkový zážitok z osvetlenia. Optika tohto svietidla sa vyznačuje pyramidovou mikroštruktúrou, ktorá svetlo rozptyľuje a rovnomerne rozdeľuje, čím menej namáha oči.

## Jednoduchá inštalácia

Žiadne ďalšie problémy s inštaláciou. Stačí bezpečne zavesiť na stenu alebo strop a pripojiť. Toto svietidlo je pripravené na osvetľovanie.

## Jednoduché čistenie

Vďaka hladkým, ľahkočistiacim materiálom bude váš domov vždy vyzeráť atraktívne od podlahy až k stropu.

## Rovnomerné vyžarovanie svetla

Rozptýľte svetlo rovnomerne do celej miestnosti.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Obdĺžnik

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov, Plast

## Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
- Koefficient zachovania svetelného toku: 70%
- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000
- Nominálna životnosť: 15 000

## Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

## Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700 K
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 120

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kuchyňa, Spálňa, Jedáleň, Garáž, Obývací izba, Kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlá
- EyeComfort: áno

## Iné vlastnosti

- Prúd: 200 mA

## Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,99 kg
- Celková výška: 75 mm
- Celková dĺžka: 430 mm
- Celková šírka: 430 mm

## Servis

- Záruka: 5 rokov

#### Technické špecifikácie

- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 2900
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Teplé biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením

#### Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

#### Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable

#### Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8720169195493
- Netto hmotnosť: 0,99 kg
- Brutto hmotnosť: 1,67 kg
- Výška: 52,8 cm
- Dĺžka: 9,4 cm
- Šírka: 52,8 cm



Dátum vydania:  
2026-05-30  
Verzia: 0.391

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)