

PHILIPS

Stropné svetidlo
Izso, 24 W

Stropné svetidlá

2 700 – 6 500 K

Biela

Stmievateľné;Dialkové
ovládanie



8720169196070



Zmeňte atmosféru jediným dotykom

Stačí na diaľkovom ovládaní niekoľkokrát kliknúť a stropné svetidlo Philips All-in-one LED vám ponúkne dokonalú flexibilitu a pohodlie, aby ste si mohli osvetlenie ľahko nastaviť podľa seba. Vyžaruje svetlo, ktoré je príjemné pre oči. Navodíte si požadovanú atmosféru svetidlom, ktoré vie, čo potrebujete.

Prvotriedna kvalita

- EyeComfort – svetlo príjemné na oči

Ovládanie

- Nastaviteľné – od teplého bieleho svetla po studené denné svetlo
- Ovládanie jasú s funkciou pamäte
- 4 prednastavené svetelné scény
- Diaľkové ovládanie vám poskytuje jednoduché ovládanie nastavení svetla až do vzdialenosti 10 m.
- Diaľkové ovládanie namontovateľné na stenu

Hlavné prvky

EyeComfort

Nekvalitné osvetlenie môže spôsobiť namáhanie očí. Mnohí z nás trávajú veľa času v interiéri, a preto je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby bola vaša domácnosť správne osvetlená. Naše produkty pri testovaní vyhovujú prísnyim kritériám týkajúcim sa napríklad blikania, stroboskopického efektu, oslnenia, podania farieb a stmievacích efektov, vďaka ktorým spĺňajú požiadavky koncepcie EyeComfort. LED svetelné zdroje od spoločnosti Philips poskytujú príjemné svetlo, a to počas celej svojej životnosti, vďaka čomu už viac ako desaťročie poskytujú trvalý svetelný výkon, ako aj kvalitu a farbu svetla.

Prejdite na osvetlenie, ktoré poskytuje pohodlie pre oči. Vaše oči vám podakujú.

Nastaviteľné – od teplého bieleho svetla po studené denné svetlo

Nastaviteľné osvetlenie vám umožní meniť farbu svetla tak, aby zodpovedala vašej nálade alebo aktivite. Teplá biela je ideálna pri relaxácii, vďaka studenému dennému svetlu sa zase budete lepšie sústrediť.

Ovládanie jasú s funkciou pamäte

Zapamätá si konkrétne úrovne jasú, ktoré uprednostňujete.

4 prednastavené svetelné scény

Vďaka jednoduchým prednastaveným svetelným scénam si za každých okolností môžete užiť rôzne atmosféry.

Dialkové ovládanie vám poskytuje jednoduché ovládanie nastavení svetla až do vzdialenosti 10 m.

Zapínajte a vypínajte svetlá a meňte jas a farbu zo vzdialenosti až 10 m vďaka tomuto diaľkovému ovládaniu.

Dialkové ovládanie namontovateľné na stenu

Pomocou priloženého držiaka môžete diaľkové ovládanie namontovať všade tam, kde potrebujete ďalší vypínač. A pritom sa zaobídete bez elektroinštalácie.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Okrúhle
- Možnosť stmievania: áno

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Plast

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 20 rok (roky)
- Koeficient zachovania svetelného toku: 70%
- Počet zapnutí a vypnutí: 15 000
- Nominálna životnosť: 20 000

Environmentálne otázky

- Likvidácia výrobku: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: áno
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: áno

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 2700–6500 K
- Čas zahrievania na 60 % svetla: 2
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 104

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Kuchyňa, Spálňa, Jedáleň, Garáž, Obývací izba, Kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Stropné svietidlo
- EyeComfort: áno
- Doplnkové funkcie: Možnosť stmievania, Diaľkové ovládanie

Iné vlastnosti

- Prúd: 210 mA

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,7 kg
- Celková výška: 70 mm
- Celková dĺžka: 380 mm
- Celková šírka: 380 mm

Servis

- Záruka: 5 rokov

Technické špecifikácie

- Priemer: 380 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 2500
- Technológia žiarovky: LED
- Farba svetla: Nastaviteľné biele svetlo
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda I – s uzemnením

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: Nie

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: No
- Určená dĺžka podpory: Not applicable
- Kompatibilné operačné systémy: Nevzťahuje sa na zariadenie

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169196070
- Netto hmotnosť: 0,68 kg
- Brutto hmotnosť: 1,26 kg
- Výška: 8,6 cm
- Dĺžka: 46,3 cm
- Šírka: 46,8 cm



Dátum vydania:
2026-07-18
Verzia: 0.354

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com