

PHILIPS

LEDtube EM T8

LED

1 500 mm

6 500 K

G13



8720169204843



Odolné LED pracovné osvetlenie s vynikajúcou kvalitou svetla

Vymeňte svoje staré žiarivkové trubice za modernú a energeticky úspornú technológiu LED – prejdite rýchlo a jednoducho na LED trubicové svietidlá značky Philips. Toto LED trubicové svietidlo Philips sa ideálne hodí tam, kde potrebujete veľa svetla.

Svetlo vysokej kvality

- Navrhnuté pre pohodlie vašich očí

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- LED svetlá vám ušetria energiu bez toho, aby ste sa museli uspokojiť s nižšou kvalitou svetla. Keď vymeníte svoje existujúce žiarivky (ktoré od roku 2023 predpisy Európskej únie zakazujú), okamžite ušetríte viac než 50 % energie.

Vysokokvalitné LED svietidlo, ktoré vydrží desiatky rokov

- Vďaka životnosti 35 000 hodín nemusíte tak často meniť svetelné zdroje a viac než 35 rokov si môžete užívať dokonalé riešenie osvetlenia.

Rozhodnite sa pre jednoduchú náhradu za staré žiarivky

- Navrhnuté na prevádzku s elektromagnetickými predradníkmi.

Hlavné prvky

Jemné LED svetelné zdroje, príjemné na oči



Nie je ťažké pochopiť, že nevhodné osvetlenie môže byť pre oči namáhavé. Ak je svetlo príliš jasné, osľuňuje. Ak je príliš jemné, vnímate jeho blikanie. Teraz si môžete svoje prostredie jemne osvetliť LED svetelnými zdrojmi navrhnutými tak, aby boli príjemné pre oči. V domácnosti si tak vytvoríte dokonalé prostredie.

Ušetrí v porovnaní so žiarivkami viac než 50 % energie

Dlhá životnosť – 35 000 hodín

Kompatibilné s elektromagnetickým predradníkom

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: T8
- Päťica: G13
- Typ skla: Matné
- Možnosť stmievania: Nie
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Materiál žiarovky: Sklo

Rozmery žiarovky

- Výška: 151,4 cm
- Šírka: 2,8 cm

Dizajn a povrchová úprava

- Materiál: Sklo

Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 200 000
- Nominálna životnosť: 35 000 h

Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 240 stupeň (stupne)
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 6500 K
- Nominálny svetelný tok: 3500 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Kód farby: 865 | CCT of 6500K

Iné vlastnosti

- Účinnosť: 111 lm/W

Informácie na balení

- EAN: 8720169204843
- EOC: 872016920484300
- Názov produktu: LED T8 1500mm 31.5W G13 CDL UO 1CT/4

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.9
- Napätie: 220–240 V
- Výkon vo wattoch: 31,5 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): E

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka: 151,4 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50–60 Hz
- Registračné číslo EPREL: 1384723
- Kompatibilita s predradníkmi: EM



Dátum vydania:
2024-11-22
Verzia: 0.407

© 2024 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com