

PHILIPS

Smart LED žiarovka C37,
pätica E14, 470 lm, 3 ks

Smart LED

Nastaviteľná biela

Stmievanie

Smart automatizácie

Ovládanie aplikáciou alebo
hlasom



8720169210332



Premeňte svoje domáce osvetlenie na inteligentné

Užite si úplnú kontrolu nad osvetlením s nastaviteľným bielym svetlom, ktoré môžete bez námahy nastaviť od studených tónov na sústredenie (6500 K) až po teplé, relaxačné tóny (2700 K). Jemne nastavte jas z plnej intenzity len na 1 %, aby ste vytvorili dokonalú atmosféru pre akúkoľvek aktivitu, zatiaľ čo vstavané automatizácie umožňujú svetlám prispôbovať sa vašej dennej rutine.

Inteligentné ovládanie

- Connected by WiZ
- Smart ovládanie

Inteligentné funkcie

- Detekcia pohybu SpaceSense
- Smart automatizácie

Inteligentné zariadenia

- Certifikácia Matter

Svetelné režimy


- Nastav. biele svetlo
- Stmievanie

Hlavné prvky

Connected by WiZ


Ovládajte osvetlenie aplikáciou WiZ, príslušenstvom alebo hlasovými povelmi cez asistenta inteligentnej domácnosti (kompatibilné so systémom Alexa aj Google Home).

Smart ovládanie



Ovládajte osvetlenie asistentom inteligentnej domácnosti cez aplikáciu WiZ, príslušenstvo alebo hlasové príkazy (kompatibilné s Alexa aj Google Home).

Detekcia pohybu SpaceSense



Pomocou integrovanej technológie SpaceSense premeňte svoje svetlá na snímače pohybu, ktoré sa automaticky rozsvietia, keď vstúpite do miestnosti – stačí vám dve alebo viacero svetiel či zariadení Connected by WiZ.

Smart automatizácie



Naplánujte si osvetlenie tak, aby fungovalo v súlade s vašim denným režimom – automaticky sa zaplo po prebudení a zhaslo, keď nikto nie je doma, aby ste šetrili energiu.

Certifikácia Matter



Ovládajte preferovaným asistentom inteligentnej domácnosti – kompatibilita so systémom Matter zaisťuje bezproblémovú integráciu s Alexou, Google Home a Apple Home.

Nastav. biele svetlo



Ľahko prepínajte medzi chladnými modrastými odtieňmi pre lepšiu viditeľnosť a sústredenie a jemnými teplými odtieňmi pre večerný oddych (rozsah CCT 2 200 K – 6 500 K).

Stmievanie



Svetlo môžete plynulo stmievať z plného jas až na 1 % a nastaviť si tak ideálnu úroveň osvetlenia na čokoľvek, čo práve robíte.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: C37
- Päťica: E14
- Typ skla: Matné
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Možnosť stmievania: áno

Rozmery žiarovky

- Hmotnosť: 0,045 kg

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
- Koeficient zachovania svetelného toku: 70%
- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Doplnkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Integrované LED: áno
- Slnečná energia: Nie
- Teplé žiarivé stmievateľné svetlo: Nie

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 90
- Teplota farieb: 2700–6500 K
- Kategória farby svetla: Nastaviteľné biele svetlo
- Nominálny svetelný tok: 470 lm
- Doba spustenia: <0.5 s
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 95

Rozličné

- EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

- Prúd: 40 mA

Informácie na balení

- EAN: 8720169210332
- EOC: 872016921033200
- Názov produktu: PHI WFB 40W C37 E14 927-65 TW 3CT/6

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.51
- Napätie: AC 220–240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 40 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): F
- Výkon: 4,9 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 5

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 11,6 mm
- Celková dĺžka: 11,6 mm
- Celková šírka: 3,9 mm

Menovité hodnoty

- Menovitá životnosť: 15 000
- Menovitý svetelný tok: 470 lm
- Menovitý výkon: 4.9 W

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50–60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 2472579
- Referenčný svetelný tok: Sphere

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: áno

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Určená dĺžka podpory: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. počet príslušenstva: 9999
- Kompatibilné operačné systémy: iOS, Android
- Komunikačný protokol: Hue Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita so systémami tretích strán: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Shortcuts
- Funkcionalita Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169210332
- Netto hmotnosť: 0,41 kg
- Brutto hmotnosť: 0,49 kg
- Výška: 15,5 cm
- Dĺžka: 7 cm
- Šírka: 14 cm



Dátum vydania:
2026-07-22
Verzia: 0.491

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com