

PHILIPS

Bodové svetidlo
50 W PAR16 GU10 × 3

Smart LED

Inteligentná žiarovka s celým
spektrum farieb

Až 345 lúmenov

Pripojte a hneď používajte

Ovládanie aplikáciou alebo
hlasom



8720169210356



Intelligentné osvetlenie na každodenné používanie

Pridajte rozptýlené, nastaviteľné, inteligentné teplé alebo chladné biele svetlo do štandardných zapustených svietidiel alebo bodových svietidiel s inteligentnou LED žiarovkou Philips s päticou GU10. Táto žiarovka disponuje pripojením WiZ. Môžete ju ovládať pomocou existujúceho pripojenia Wi-Fi alebo aplikácie WiZ či hlasových povelov.

Jednoduché nastavenie

- Jednoduchá inštalácia a prepojenie s vašou existujúcou sieťou Wi-Fi.

Intelligentné ovládanie

- Umožňuje ovládanie pomocou smartfónu z ľubovoľného miesta
- Ovládajte hands-free pomocou hlasu

Intelligentné funkcie

- Predvolenie funkcií na zaistenie pohodlia
- Automatizujte osvetlenie pomocou rozvrhov

Svetelné režimy

- Milióny farieb a dynamické svetelné režimy
- Nastaviteľné teplé až chladné biele svetlo a predvolené režimy

Hlavné prvky

Pripojte a hneď používajte

WiZ spolupracuje s vaším existujúcim bezdrôtovým smerovačom a nepotrebuje ďalšiu bránu. Jednoducho pripojte svoje nové svietidlo, stiahnite si aplikáciu WiZ a môžete začať systém používať.

Ovládanie odkiaľkoľvek



Svetlá WiZ môžete ovládať pomocou smartfónu odkiaľkoľvek. Pred odchodom z domu si už nemusíte robiť starosti, či ste nenechali niekde rozsvietené. Aplikácia WiZ je k dispozícii pre systémy iOS a Android.

Ovládajte hands-free pomocou hlasu



Svoje svetlá môžete ovládať hlasom. Stačí ich integrovať so službami Google, Alexa alebo pridať do Siri Shortcuts.

Predvolenie funkcií na zaistenie pohodlia

V aplikácii WiZ používajte predvolené funkcie na zaistenie pohodlia a vychutnajte si vzory osvetlenia, ktoré najlepšie vyhovujú vášmu cirkadiánnemu rytmu v priebehu dňa. Systém WiZ vám poskytne intenzívne denné svetlo, keď potrebujete načerpať energiu a koncentrovať sa a potom plynule prechádza do príjemného teplého bieleho svetla, ktoré vám pomôže relaxovať a zlepšiť vám spánok.

Automatizujte osvetlenie pomocou rozvrhov

Automatizuje osvetlenie podľa svojich denných alebo týždenných postupov. Môžete si naplánovať, aby sa svetlá rozsvietili, kým prídete domov, a ostali vypnuté, keď ich nepotrebuje.

Milióny farieb a dynamické svetelné režimy



Vyberte si z palety miliónov farieb a vytvorte si doma úžasnú atmosféru. Vychutnajte si jemné prechody, ktorými naše efekty dynamického osvetlenia oživia vaše prostredie.

Nastaviteľné teplé až chladné biele svetlo a predvolené režimy



Môžete si vybrať zo širokej škály teplôt bielej, od povzbudzujúcej studenej až po jemnú teplú, alebo jednoducho vybrať jeden z predvolených režimov, ako je Sústredenie alebo Relaxácia, a vytvoriť tak ideálnu atmosféru pre svoju činnosť.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: PAR16
- Päťica: GU10
- Typ skla: Matné
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Možnosť stmievania: áno

Rozmery žiarovky

- Hmotnosť: 0,15 kg

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
- Koeficient zachovania svetelného toku: 70%
- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 15 000

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Integrované LED: áno
- Slnecná energia: Nie
- Teplé žiarivé stmievateľné svetlo: Nie

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 36
- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): ≥90
- Teplota farieb: 2200–6500 K
- Kategória farby svetla: Farebné
- Nominálny svetelný tok: 345 lm
- Doba spustenia: <0.5 s
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 73

Rozličné

- EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

- Prúd: 40 mA

Informácie na balení

- EAN: 8720169210356
- EOC: 872016921035600
- Názov produktu: PHI WFB 50W GU10 922-65 RGB 3CT6

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.51
- Napätie: 220–240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 50 W
- Výkon: 4,7 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 5

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 58 mm
- Celková dĺžka: 58 mm
- Celková šírka: 50 mm

Menovité hodnoty

- Menovitá životnosť: 15 000
- Menovitý svetelný tok: 345 lm
- Menovitá maximálna intenzita: 550 cd
- Menovitý výkon: 4.7 W

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50–60
- Technológia žiarovky: LED
- Referenčný svetelný tok: Narrow Cone

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: áno

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Určená dĺžka podpory: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. počet príslušenstva: 9999
- Kompatibilné operačné systémy: iOS, Android
- Komunikačný protokol: Hue Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita so systémami tretích strán: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Shortcuts
- Funkcionalita Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169210356
- Netto hmotnosť: 0,45 kg
- Brutto hmotnosť: 0,55 kg
- Výška: 14,4 cm
- Dĺžka: 7,1 cm
- Šírka: 18,5 cm



Dátum vydania:
2026-07-08
Verzia: 0.336

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoliehnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com