

PHILIPS

Žiarovka 60 W A60
E27 ×3

Smart LED

Inteligentná nastaviteľná biela
žiarovka


Až 806 lúmenov

Pripojte a hneď používajte

Ovládanie aplikáciou alebo
hlasom



8720169210394



Inteligentné osvetlenie na každodenné používanie

Žiarovky LED Philips predstavujú spôsob, ako jednoducho vybrať farby, ktoré sa hodia zamýšľanému použitiu. Sú navrhnuté tak, aby vydávali nádherné svetlo, výnimočne dlho vydržia a prinášajú okamžite významné úspory energie. Tieto žiarovky sa môžu pochváliť jednoduchým a súčasne elegantným vyhotovením a predstavujú ideálnu náhradu tradičných žiaroviek.

Jednoduché nastavenie

- Jednoducho pripojte a používajte

Inteligentné ovládanie

- Umožňuje ovládanie pomocou smartfónu z ľubovoľného miesta
- Ovládajte hands-free pomocou hlasu

Inteligentné funkcie

- Inteligentné stmievanie ovládané aplikáciou, hlasom alebo stmievačom.
- Predvolenie funkcií na zaistenie pohodlia
- Automatizujte osvetlenie pomocou rozvrhov

8720169210394

Svetelné režimy

- Nastaviteľné teplé až chladné biele svetlo a predvolené režimy

Hlavné prvky

Jednoducho pripojte a používajte



WiZ funguje s vaším súčasným smerovačom Wi-Fi. Nie je potrebná žiadna ďalšia brána. Stačí nové svetlo zapojiť, stiahnuť aplikáciu WiZ a to je všetko!

Ovládanie odkiaľkoľvek



Svetlá WiZ môžete ovládať pomocou smartfónu odkiaľkoľvek. Pred odchodom z domu si už nemusíte robiť starosti, či ste nenechali niekde rozsvietené. Aplikácia WiZ je k dispozícii pre systémy iOS a Android.

Ovládajte hands-free pomocou hlasu



Svoje svetlá môžete ovládať hlasom. Stačí ich integrovať so službami Google, Alexa alebo pridať do Siri Shortcuts.

Inteligentné stmievanie

Stmievať jas svetiel na požadovanú úroveň pomocou smartfónu, zariadenia WiZmote alebo hlasu. Nemusíte pritom inštalovať drahý stmievač.

Predvolenie funkcií na zaistenie pohodlia

V aplikácii WiZ používajte predvolené funkcie na zaistenie pohodlia a vychutnajte si vzory osvetlenia, ktoré najlepšie vyhovujú vášmu cirkadiánnemu rytmu v priebehu dňa. Systém WiZ vám poskytne intenzívne denné svetlo, keď potrebujete načerpať energiu a koncentrovať sa a potom plynule prechádza do príjemného teplého bieleho svetla, ktoré vám pomôže relaxovať a zlepšiť vám spánok.

Automatizujte osvetlenie pomocou rozvrhov

Automatizuje osvetlenie podľa svojich denných alebo týždenných postupov. Môžete si naplánovať, aby sa svetlá rozsvietili, kým prídete domov, a ostali vypnuté, keď ich nepotrebuje.

Nastaviteľné teplé až chladné biele svetlo a predvolené režimy



Môžete si vybrať zo širokej škály teplôt bielej, od povzbudzujúcej studenej až po jemnú teplú, alebo jednoducho vybrať jeden z predvolených režimov, ako je Sústredenie alebo Relaxácia, a vytvoriť tak ideálnu atmosféru pre svoju činnosť.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: A60
- Päťka: E27
- Typ skla: Matné
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Možnosť stmievania: áno

Rozmery žiarovky

- Hmotnosť: 0,195 kg

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 25 rok (roky)
- Koeficient zachovania svetelného toku: 70%
- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 25 000

Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Integrované LED: áno
- Slnečná energia: Nie
- Teplé žiarivé stmievateľné svetlo: Nie

Vlastnosti svetla

- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): ≥90
- Teplota farieb: 2700-6500 K
- Kategória farby svetla: Nastaviteľné biele svetlo
- Nominálny svetelný tok: 806 lm
- Doba spustenia: <0.5 s
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 100

Rozličné

- EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

- Prúd: 70 mA

Informácie na balení

- EAN: 8720169210394
- EOC: 872016921039400
- Názov produktu: PHI WFB 60W A60 E27 927-65 TW 3CT6

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.51
- Napätie: 220-240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 60 W
- Výkon: 8 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 8

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 122 mm
- Celková dĺžka: 122 mm
- Celková šírka: 60 mm

Menovité hodnoty

- Menovitá životnosť: 25 000
- Menovitý svetelný tok: 806 lm
- Menovitý výkon: 8 W

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60
- Technológia žiarovky: LED
- Referenčný svetelný tok: Sphere

Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: áno

Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Určená dĺžka podpory: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. počet príslušenstva: 9999
- Kompatibilné operačné systémy: iOS, Android
- Komunikačný protokol: Hue Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita so systémami tretích strán: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Shortcuts
- Funkcionalita Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8720169210394
- Netto hmotnosť: 0,2 kg
- Brutto hmotnosť: 0,32 kg
- Výška: 15,5 cm
- Dĺžka: 8,5 cm
- Šírka: 18 cm



Dátum vydania:
2026-07-08
Verzia: 0.342

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spolaľnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com