

# PHILIPS

Zapustené svetidlo  
Diamond Cut UltraEfficient,  
4,8 W, 145 mm

Mimoriadne účinné

3 000 K

Biela

8720169212787



## Stropné svetidlo UltraEfficient vám poskytuje to najlepšie riešenie na úsporu energie

Spoločnosť Philips vyvinula mimoriadne účinné stropné svetidlo, ktoré využíva novú technológiu znižujúcu emisie uhlíka, plytvanie materiálom a spotrebu energie. Neskutočná životnosť 50 000 hodín je viac než 3-násobne dlhšia v porovnaní s podobnými stropnými LED svetidlami Philips, pričom využíva len 50 % energie. Presne toto potrebujeme na dosiahnutie udržateľnejšieho života na planéte.

### **Dlhodobé riešenia osvetlenia**

- Spoločnosť Philips ponúka záruku 5 rokov na modul LED a ovládač

### **Svetelný efekt**

- Veľmi kvalitný difuzérJemné svetlo s rovnomerným vyžarovaním

### **Materiál a povrchová úprava**

- Kovový materiál vysokej kvality


# Hlavné prvky

## 5-ročná záruka na systém LED




K štandardnej 2-ročnej záruke na toto svietidlo ponúka spoločnosť Philips 5-ročnú záruku na systém LED, teda na modul LED a ovládač tejto lampy.

## Veľmi kvalitný difúzérJemné svetlo s rovnomerným vyžarovaním



Tento difúzor vysokej kvality rozptyluje jemné svetlo rovnomerne po vašich miestnostiach.

## Kovový materiál vysokej kvality



Trvanlivý a atraktívny kovový materiál s výraznou povrchovou úpravou.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Zaoblený obdĺžnik

## Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Kov, Plast

## Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 51 rok (roky)
- Koeficient zachovania svetelného toku: 70%
- Počet zapnutí a vypnutí: 25 000
- Nominálna životnosť: 50 000 h

## Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Doplňkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

## Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 110 stupeň (stupne)
- Konzistentnosť farieb: 5 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Čas zahrievania na 60 % svetla: <2

## Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývací izba, Jedáleň, Kuchyňa, Domáca kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Zapustené bodové svietidlá
- EyeComfort: áno
- LED inovácie: UltraEfficient

## Iné vlastnosti

- Prúd: 50.5 mA
- Účinnosť: 187 lm/W

## Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.4

#### Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,165 kg
- Dĺžka výrezu: 12,5 cm
- Šírka výrezu: 12,5 cm
- Výška: 4,95 cm
- Dĺžka: 14,5 cm
- Zapustená vzdialenosť: 0,2 cm
- Šírka: 14,5 cm

#### Servis

- Záruka: 5 rokov

#### Technické špecifikácie

- Priemer: 145 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 900
- Farba svetla: 3000
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 4.8
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II

#### Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8720169212787
- Netto hmotnosť: 0,17 kg
- Brutto hmotnosť: 0,21 kg
- Výška: 14,8 cm
- Dĺžka: 5,7 cm
- Šírka: 14,8 cm



Dátum vydania:  
2025-05-01  
Verzia: 0.350

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)