

PHILIPS

Zapustené svietidlo
Meson 23,5 W, 215 mm

Zapustené bodové
svietidlá

6 500 K

Biela

8720169231061



Príjemné svetlo v štíhlejšom prevedení

Rozžiarte svoj priestor pomocou stropného svietidla Philips EyeComfort LED, ktoré ponúka pohodlný zdroj svetla šetrný k vašim očiam.

Jednoduchá obsluha

- Ideálne pre miestnosti s nízkymi stropmi, tvorí nerušivé a nenápadné upevnenie.

Životnosť

- Dlhá životnosť až 15 000 hodín

Vysokokvalitné LED svietidlo, ktoré vydrží desiatky rokov

- Znížené oslnenie. Väčšie pohodlie.

Hlavné prvky

Vhodné pre nízke stropyŠtíhly dizajn Dlhá životnosť až 15 000 hodín

LED technológia Philips predĺži životnosť vášho výrobku až na 15 000 hodín.

Rad EyeComfort s technológiou Interlaced Optics

Technológia Interlaced Optics vylepšuje celkový svetelný zážitok vo vašom bežnom živote. Technológia mikrošošoviek potlačených 3D vzormi, ktoré pomáhajú rozptylovať svetlo,

vytvára rovnomerné rozloženie svetla významne znižujúce oslnenie. Toto osvetlenie nie je len mäkké a rovnomerné, je aj príjemné na oči. Prakticky svetlo prerozdeľuje, preto sú osvetlené oblasti menej oslnené.

Technické údaje

Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Okrúhle

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela
- Materiál: Plast

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
- Koefficient zachovania svetelného toku: 70%
- Počet zapnutí a vypnutí: 7 500

Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Doplňkové funkcie/príb. príslušenstvo

- Nastaviteľná bodová hlavica: Nie
- Možnosť stlmenia diaľkovým ovládaním: Nie
- Integrované LED: áno
- Zahrnuté diaľkové ovládanie: Nie

Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 100 stupeň (stupne)
- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): 80
- Čas zahrievania na 60 % svetla: <2

Rozličné

- Špeciálne navrhnuté pre: Spálňa, Obývací izba, Jedáleň, Kuchyňa, Domáca kancelária
- Štýl: Súčasné
- Typ: Zapustené bodové svietidlá
- EyeComfort: áno

Iné vlastnosti

- Prúd: 165 mA
- Účinnosť: 80 lm/W

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.5

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Čista hmotnosť: 0,154 kg
- Dĺžka výrezu: 20.0 cm
- Šírka výrezu: 20.0 cm
- Výška: 3,5 cm
- Dĺžka: 21,5 cm
- Zapustená vzdialenosť: 11,7 cm
- Šírka: 21,5 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické špecifikácie

- Životnosť až: 15 000 h
- Priemer: 215 mm
- Celkový svetelný tok svietidla v lúmenoch: 2550
- Farba svetla: 6500
- Napájanie zo siete: AC 220 – 240
- Svietidlo s možnosťou stmievania: Nie
- LED: Nie
- Vráťane žiarovky s wattovým výkonom: 23.5
- Kód IP: IP20
- Trieda ochrany: Trieda II

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8720169231061
- Netto hmotnosť: 0,15 kg
- Brutto hmotnosť: 0,22 kg
- Výška: 22 cm
- Dĺžka: 4,3 cm
- Šírka: 21,8 cm



Dátum vydania:
2025-04-19
Verzia: 0.315

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com