

# PHILIPS

Žiarovka s vláknom  
60 W, E27

Smart LED

2700-4000

Až 903 lúmenov

Pripojte a hneď používajte

Ovládanie aplikáciou alebo  
hlasom



8720169241435



## Inteligentné osvetlenie na každodenné používanie

Mimoriadne efektívna inteligentná žiarovka Philips A60 je naša najúspornejšia inteligentná žiarovka. Táto inteligentná žiarovka triedy A spotrebuje o 40 % menej energie než štandardné LED a prepojené LED svetlá. Vďaka pohodlnému bezdrôtovému stmievaniu a jednoduchému používaniu Wi-Fi je ovládanie týchto svetiel hračkou – nepotrebuje žiadny drahý stmievač. Ak vás zaujíma možnosť prechodu na inteligentné osvetlenie, môžete začať priamo tu – tieto žiarovky sa hneď po vybalení pýšia najlepšou úspornosťou vo svojej triede a ďalšími praktickými funkciami, ktoré môžete používať, kedykoľvek budete chcieť.

### Jednoduché nastavenie

- Jednoducho pripojte a používajte

### Inteligentné ovládanie

- Umožňuje ovládanie pomocou smartfónu z ľubovoľného miesta

**Inteligentné funkcie**

- Predvolené funkcie pre väčšiu pohodu
- Zautomatizujte svoje zariadenie podľa harmonogramov
- Monitorovanie spotreby

**Svetelné režimy**

- Nastaviteľné teplé až chladné biele svetlo a predvolené režimy

**Faktor tvaru**

- Viacero spôsobov využitia a jednoduchá inštalácia

# Hlavné prvky

## Jednoducho pripojte a používajte



WiZ funguje s vaším súčasným smerovačom Wi-Fi. Nie je potrebná žiadna ďalšia brána. Stačí nové svetlo zapojiť, stiahnuť aplikáciu WiZ a to je všetko!

## Ovládanie odkiaľkoľvek




Svetlá WiZ môžete ovládať pomocou smartfónu odkiaľkoľvek. Pred odchodom z domu si už nemusíte robiť starosti, či ste nenechali niekde rozsvietené. Aplikácia WiZ je k dispozícii pre systémy iOS a Android.

## Predvolené funkcie pre väčšiu pohodu



Predvolené funkcie pre zdravie a pohodu v aplikácii WiZ vyberajú to najvhodnejšie osvetlenie pre váš denný rytmus. WiZ zapne jasné denné svetlo, keď potrebujete nabráť energiu a sústrediť sa, a plynule prejde na tlmené teplé biele svetlo, ktoré vám pomôže uvoľniť sa a zlepšiť kvalitu vášho spánku.

## Zautomatizujte svoje zariadenie podľa harmonogramov



Plánujte zapínanie alebo vypínanie zariadenia tak, aby to vyhovovalo vašim každodenným činnostiam a šetrili ste energiu.

## Monitorovanie spotreby




Aplikácia WiZ zaznamenáva spotrebu energie vášho osvetlenia. Prezrite si týždennú alebo dennú správu a rozumne naplánujte energetickú optimalizáciu svojej domácnosti.

## Nastaviteľné teplé až chladné biele svetlo a predvolené režimy



Môžete si vybrať zo širokej škály teplôt bielej, od povzbudzujúcej studenej až po jemnú teplú, alebo jednoducho vybrať jeden z predvolených režimov, ako je Sústredenie alebo Relaxácia, a vytvoriť tak ideálnu atmosféru pre svoju činnosť.

## Viacero spôsobov využitia a jednoduchá inštalácia



Jednoducho prilepte na požadovaný povrch – výklady, podhlady, pracovné stanice a pod skrinky. Rozžiari priestor a zdôrazní váš nábytok.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: A60
- Päťica: E27
- Typ skla: Priehľadné
- Povrchová úprava žiarovky: Číra
- Možnosť stmievania: áno

## Rozmery žiarovky

- Hmotnosť: 0,055 kg

## Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 51 rok (roky)
- Koeficient zachovania svetelného toku: 70%
- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 50 000

## Doplnkové funkcie/prib. príslušenstvo

- Integrované LED: áno
- Slnecná energia: Nie
- Teplé žiarivé stmievateľné svetlo: Nie

## Vlastnosti svetla

- Uhol lúča: 300
- Konzistentnosť farieb: 6 SDCM
- Index podania farieb (CRI): ≥80
- Teplota farieb: 2700–4000 K
- Kategória farby svetla: Nastaviteľné biele svetlo
- Nominálny svetelný tok: 903 lm
- Doba spustenia: <0.5 s
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Merný výkon (menovitý) (nom.): 210

## Rozličné

- EyeComfort: áno

## Iné vlastnosti

- Prúd: 42 mA

## Informácie na balení

- EAN: 8720169241435
- EOC: 872016924143501
- Názov produktu: PHI WFB 60W A60 E27 827-40 TW EELA 1PF

## Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.48
- Napätie: 220–240 V
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 60 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): A
- Výkon: 4,3 W
- Spotreba energie kWh/1 000 h: 5

## Rozmery a hmotnosť výrobku

- Celková výška: 127 mm
- Celková dĺžka: 127 mm
- Celková šírka: 60 mm

## Menovité hodnoty

- Menovitá životnosť: 50 000
- Menovitý svetelný tok: 903 lm
- Menovitý výkon: 4.3 W

## Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50–60
- Technológia žiarovky: LED
- Registračné číslo EPREL: 1901110
- Referenčný svetelný tok: Sphere

## Žiarovka

- Možnosť aktualizácie softvéru: áno

## Podporované systémy a aplikácie

- Kompatibilné s funkciou Efekty: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Určená dĺžka podpory: Minimum of 60 months after introduction date
- Max. počet príslušenstva: 9999
- Komunikačný protokol: Hue Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita so systémami tretích strán: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Shortcuts
- Funkcionalita Matter: Via 3rd party hubs (Wi-Fi)

## Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8720169241435
- Netto hmotnosť: 0,06 kg
- Brutto hmotnosť: 0,06 kg
- Výška: 15,5 cm
- Dĺžka: 8,5 cm
- Šírka: 8,5 cm



Dátum vydania:  
2026-05-30  
Verzia: 0.347

© 2026 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvorí súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)