

# PHILIPS

Žiarovka v tradičnom štýle,  
matná, 60 W A60 E27

Mimoriadne účinné

3 000 K

840 lm

35 000 h



8720169250413



## Jasné vysokokvalitné osvetlenie LED

Žiarovky Philips LED poskytujú krásne teplé biele svetlo, výnimočne dlhú životnosť a výraznú úsporu energie od prvej minúty používania. Vďaka čistému a elegantnému dizajnu je táto žiarovka skvelou náhradou za tradičné číre žiarovky.

### Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Šetrnejšia voči peňaženke aj voči planéte
- Žiarovka s dlhou životnosťou – vydrží až 50 rokov

### Atraktívny dizajn pôsobí elegantne, keď svetlo zapnete, aj keď ho vypnete

- Klasické sklenené LED žiarovky

# Hlavné prvky

## Úspora až 90 % energie



Technológia LED šetrí až 90 % energie v porovnaní so štandardnou žiarovkou. Investícia do jej kúpy sa vám vráti a každý rok vám bude šetriť peniaze.

Prispieva tiež k ochrane životného prostredia.

## Žiarovka s dlhou životnosťou – vydrží až 50 rokov



Vďaka výdrži až do 50 000 hodín už nemusíte tak často vymieňať žiarovky a môžete si užívať toto dokonalé riešenie na osvetlenie aj viac ako 50 rokov.

## Matný sklenený dizajn

Dizajn, ktorý milujete. Výkon, ktorý očakávate. Klasické matné sklenené dizajny replikujúce jemné svetlo tradičných žiaroviek sa dokonale hodia do každej časti vašej domácnosti.

# Technické údaje

## Vlastnosti žiarovky

- Zamýšľané použitie: Interiér
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerová žiarovka
- Päťka: E27
- Typ skla: Matné
- Možnosť stmievania: Nie
- Povrchová úprava žiarovky: Matná
- Materiál žiarovky: Sklo

## Rozmery žiarovky

- Výška: 10,4 cm
- Šírka: 6 cm

## Dizajn a povrchová úprava

- Materiál: Sklo

## Životnosť

- Počet zapnutí a vypnutí: 50 000
- Nominálna životnosť: 35 000 h

## Environmentálne otázky

- Disposal of the product: Na konci (ekonomickej) životnosti výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a nelikvidujte ho spolu s bežným domovým odpadom. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete predísť možným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## Vlastnosti svetla

- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 3000 K
- Nominálny svetelný tok: 840 lm
- Čas zahrievania na 60 % svetla: okamžitý plný svetelný výkon
- Kód farby: 830 | CCT of 3000K

## Rozličné

- LED inovácie: UltraEfficient

## Iné vlastnosti

- Účinnosť: 210 lm/W

#### Informácie na balení

- EAN: 8720169250413
- EOC: 872016925041300
- Názov produktu: LED DISC CLA 60W A60 E27 3000K FR EELA

#### Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.4
- Napätie: AC 220-240 V
- Výkon vo wattoch: 4 W
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 60 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): A

#### Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka: 10,4 cm

#### Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60 Hz
- Registračné číslo EPREL: 1543875

#### Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC - produkt: 8720169250413
- Netto hmotnosť: 0,04 kg
- Brutto hmotnosť: 0,09 kg
- Výška: 12 cm
- Dĺžka: 6,6 cm
- Šírka: 6,6 cm



Dátum vydania:  
2025-02-13  
Verzia: 0.308

© 2025 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)